


Barrage photoélectrique émetteur

OUS-00KG/6M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: OU5045

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



les 2 diodes émettrices se trouvent derrière chaque lentille



Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière infrarouge
Boîtier	rectangulaire

Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...55 DC
Consommation	[mA]	20; ((24 V))
Classe de protection		II
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière infrarouge
Longueur d'onde	[nm]	880

Sorties

Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Plage évaluable

Emetteur / récepteur	émetteur
Portée [m]	< 6
Portée réglable	non
Diamètre max. du spot lumineux [mm]	734
Dimensions du spot lumineux valables pour	pour la portée maximale

Conditions d'utilisation


Température ambiante	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------



Barrage photoélectrique émetteur

OUS-00KG/6M

Protection		IP 67	
Tests / Homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
		EN 55011	classe B
MTTF	[Années]	1801	
Données mécaniques			
Poids	[g]	0,258	
Boîtier		rectangulaire	
Dimensions	[mm]	28 x 16 x 51	
Matières		PPO modifié	
Matière lentille		verre	
Orientation de la lentille		détection latérale	
Afficheurs / éléments de service			
Indication	Disponibilité		1 x LED, jaune
Accessoires			
Fourniture	Equerre de fixation: 1, E20211		
Remarques			
Quantité	1 pièces		
Raccordement électrique			
Câble: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm²			
Raccordement			



BN = Couleurs des fils conducteurs :
 BU = brun
 BK = bleu
 BK = noir