


OU5001



Amplificateur pour fibres optiques

OUF-HPKG



Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière infrarouge
Boîtier	rectangulaire

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...36 DC
Consommation [mA]	35; ((24 V))
Classe de protection	II
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Type de lumière	lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm]	880

Sorties

Technologie	PNP
Fonction de sortie	éclairage
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	250
Fréquence de commutation DC [Hz]	100
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Plage évaluable

Portée [m]	< 0,12; (Barrage photoélectrique)
Portée [mm]	< 40; (Système réflexion directe)
Portée réglable	oui

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...80
Protection	IP 65


OU5001



Amplificateur pour fibres optiques

OUF-HPKG

Tests / Homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
MTTF	[Années]	653
Données mécaniques		
Poids	[g]	152
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	28 x 16 x 56
Matières		PPO modifié
Orientation de la lentille		détection latérale
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture	Equerre de fixation: 1, E20211 tournevis	
Remarques		
Remarques	éclairage correspond à la fonction de sortie "NF" en cas de raccordement de fibres optiques type barrages correspond à la fonction de sortie "NO" en cas de raccordement de fibres optiques type réflexion directe	
Quantité	1 pièces	
Raccordement électrique		
Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²		
Raccordement		



Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun
BU = bleu
BK = noir



Diagrammes et courbes

courbe capacité de réserve

