




Barrage photoélectrique récepteur

OUE-DPKG



le photorécepteur se trouve derrière la lentille supérieure




Caractéristiques du produit	
Type de lumière	lumière infrarouge
Boîtier	rectangulaire
Application	
Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	10...55 DC
Consommation [mA]	20; ((24 V))
Classe de protection	II
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Type de lumière	lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm]	880
Sorties	
Technologie	PNP
Fonction de sortie	obscurcissement
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	250
Fréquence de commutation DC [Hz]	140
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui
Plage évaluable	
Emetteur / récepteur	récepteur
Portée [m]	< 6
Portée réglable	oui
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...80



Barrage photoélectrique récepteur

OUE-DPKG

Protection		IP 67	
Tests / Homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
		EN 55011	classe B
MTTF	[Années]	618	
Données mécaniques			
Poids	[g]	149,5	
Boîtier		rectangulaire	
Dimensions	[mm]	28 x 16 x 51	
Matières		PPO modifié	
Matière lentille		verre	
Orientation de la lentille		détection latérale	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		Indication de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires			
Fourniture		Equerre de fixation: 1, E20211	
Remarques			
Quantité		1 pièces	
Raccordement électrique			
Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²			
Raccordement			



BN	brun
BU	bleu
BK	noir



Barrage photoélectrique récepteur

OUE-DPKG

Diagrammes et courbes

courbe capacité de réserve

