


OW5025



Capteur de température infrarouge

OWI-BPKG/10m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit

Boîtier	Sonde filetage
---------	----------------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...36 DC
Consommation [mA]	20; ((24 V))
Classe de protection	II
Protection contre l'inversion de polarité	oui

Sorties

Technologie	PNP
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	150
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Plage évaluable

Portée réglable	oui
Longueur d'ondes [μm]	6...14

Temps de réponse

Temps de réponse [s]	< 500
----------------------	-------

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-20...60
Protection	IP 65

Tests / Homologations


CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B



Capteur de température infrarouge

OWI-BPKG/10m

Données mécaniques		
Boîtier	Sonde filetage	
Dimensions [mm]	M30 x 1,5 / L = 113	
Désignation du filetage	M30 x 1,5	
Matières	boîtier: laiton recouvert de bronze blanc	
Matière lentille	plastique	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	2 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert
Accessoires		
Fourniture	écrous de fixation: 2	
	tournevis	
Remarques		
Quantité	1 pièces	
Raccordement électrique		
Câble: 10 m, PVC; 4 x 0,34 mm²		
Raccordement		



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc