


Capteur de température infrarouge

OWF-9000-ANKG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit

Boîtier	cylindrique
---------	-------------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...55 DC
Consommation [mA]	< 20
Classe de protection	II
Protection contre l'inversion de polarité	oui

Sorties

Technologie	NPN
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	400
Fréquence de commutation DC [Hz]	300
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

OW5004



Capteur de température infrarouge

OWF-9000-ANKG

Plage évaluable		
Zone de détection hystérésis	[%]	1...15
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...60
Protection		IP 65
Tests / Homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
Données mécaniques		
Boîtier		cylindrique
Dimensions	[mm]	Ø 58 / L = 129
Matières		boîtier: laiton recouvert de bronze blanc
Matière lentille		verre
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture		fibre optique d'une gaine en aluminium
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		
Connecteur: 1 x 7/8"		