


Capteur de température infrarouge

OWS-3520-BPKG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: TW7001 + E35065

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit

Boîtier cylindrique

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...55 DC
Consommation [mA]	< 20
Classe de protection	II
Protection contre l'inversion de polarité	oui

Sorties

Technologie	PNP
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	400
Fréquence de commutation DC [Hz]	1000
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Plage évaluable

Zone de détection hystérésis [%]	1...15
----------------------------------	--------

OW5007



Capteur de température infrarouge

OWS-3520-BPKG

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-20...60
Protection		IP 65

Tests / Homologations

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B

Données mécaniques

Boîtier		cylindrique
Dimensions	[mm]	Ø 58 / L = 150
Matières		boîtier: laiton recouvert de bronze blanc
Matière lentille		verre

Afficheurs / éléments de service


Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------------	----------------

Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x 7/8"



Raccordement

