


OY422S



Barrière de sécurité multifaisceau

OYA0810-03-4-15-P-1-A



- T émetteur
R récepteur
1 LED 3 couleurs rouge / vert / orange
2 LED 2 couleurs jaune / bleu
3 LED 2 couleurs rouge / vert



Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière infrarouge
Technologie	PNP
Protection	IP 65; IP 67; IP 69K; (avec tube protecteur: IP 69K)

Application

Fonction de protection	Protection de zone protection du corps
------------------------	--



Barrière de sécurité multifaisceau


OYA0810-03-4-15-P-1-A

Données électriques		
Tolérance de la tension d'alimentation	[%]	20
Tension d'alimentation	[V]	24 DC
Classe de protection		III
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité	[s]	< 2
Type de lumière		lumière infrarouge
Longueur d'onde	[nm]	950
Récepteur		
Consommation	[mA]	83
Consommation chauffage	[mA]	417
Émetteur		
Consommation	[mA]	42
Consommation chauffage	[mA]	417
Sorties		
Technologie		PNP
Nombre des sorties OSSD		2
Courant max. par sortie OSSD	[mA]	400; (24 V)
Protection courts-circuits		oui
Plage évaluable		
Hauteur de protection	[mm]	810
Nombre de faisceaux		3
Largeur de protection (puissance lumineuse basse)	[m]	0...7
Largeur de protection (haute puissance lumineuse)	[m]	3...15
Temps de réponse		
Temps de réponse	[ms]	2,5
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...55
Humidité relative	[%]	95
Protection		IP 65; IP 67; IP 69K; (avec tube protecteur: IP 69K)
Tests / Homologations		
CEM	IEC 61496-1	
Tenue aux chocs	IEC 61496-1	
Tenue aux vibrations	IEC 61496-1	
Classification de sécurité		
Type ESPE (CEI 61496-1)		4
Conforme aux exigences		ISO 13849-1: 2015 catégorie 4, PL e
		IEC 61508 SIL 3
		IEC 62061 SIL 3
Durée d'utilisation TM (Mission Time)	[h]	175200

Barrière de sécurité multifaisceau

OYA0810-03-4-15-P-1-A

PFH	[1/h]	1,0E-08	
Données mécaniques			
Poids	[g]	6450	
Dimensions	[mm]	1077 x 76 x 74	
Matières		tube protecteur: PMMA transparent; Bouchon: POM; bride: inox (1.4404 / 316L); joint d'étanchéité: silicone	
Longueur L	[mm]	1077	
Afficheurs / éléments de service			
Indication	émetteur	1 x LED	
	récepteur	2 x LED	
Remarques			
Quantité		1 pièces	
Raccordement électrique - récepteur			
Câble: 15 m, PVC; Longueur de câble max.: 100 m; 10 x 0,34 mm²			
Raccordement			



1:	Chauffage
	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
VT =	violet
WH =	blanc
YE =	jaune


Barrière de sécurité multifaisceau

OYA0810-03-4-15-P-1-A

Raccordement électrique - émetteur

Câble: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm²

Raccordement



1: Chauffage

PK: non utilisé

Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun

BU = bleu

GN = vert

GY = gris

PK = rose

RD = rouge

WH = blanc

YE = jaune