



Barrage immatériel de sécurité

OYA0760-14-4-05-P-1-B

Technologie	PNP	
Protection	IP 65	
Application		
Fonction de protection	Protection de zone protection des doigts	
Données électriques		
Tolérance de la tension d'alimentation [%]	20	
Tension d'alimentation [V]	24 DC	
Classe de protection	III	
Protection contre l'inversion de polarité	oui	
Retard à la disponibilité [s]	< 18	
Type de lumière	lumière infrarouge	
Longueur d'onde [nm]	950	
Récepteur		
Consommation [mA]	125	
Émetteur		
Consommation [mA]	83	
Sorties		
Technologie	PNP	
Nombre des sorties OSSD	2	
Courant max. par sortie OSSD [mA]	500; (24 V)	
Protection courts-circuits	oui	
Plage évaluable		
Hauteur de protection [mm]	760	
Résolution (capacité de détection d) [mm]	14	
Largeur de protection (puissance lumineuse basse) [m]	0...3	
Largeur de protection (haute puissance lumineuse) [m]	0...5	
Blanking flottant (floating blanking)	oui	
Temps de réponse		
Temps de réponse [ms]	13,5	
Conditions d'utilisation		
Applications	Classe C selon EN 60654-1 lieu protégé contre les intempéries	
Température ambiante [°C]	0...55	
Humidité relative [%]	95	
Protection	IP 65	
Tests / Homologations		
CEM	IEC 61496-1	
Tenue aux chocs	IEC 61496-1	
Tenue aux vibrations	IEC 61496-1	



Barrage immatériel de sécurité

OYA0760-14-4-05-P-1-B

Barrage immatériel de sécurité

OYA0760-14-4-05-P-1-B

Raccordement



Raccordement électrique - émetteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

