


Capteur de pression affleurant avec afficheur

PI-001BRES30-MFRKG/US/ /P

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: PI2097 ou PI1097

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



- 1 Visualisation digitale
- 2 Bouton de programmation
- 3 chanfrein pour l'étanchéité Aseptoflex
- 4 filetage Aseptoflex
- 5 membrane : PTFE



Caractéristiques du produit

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1		
Etendue de mesure	-50...1000 mbar	-0,7...14,5 psi	-5...100 kPa
Raccord process	taroudage Aseptoflex filetage extérieur Aseptoflex		

Application

Système	contacts dorés		
Application	affleurant pour l'industrie agroalimentaire et le secteur des boissons		
Montage	Boîtier orientable 350°		
Fluides	fluides liquides et visqueux		
Température du fluide [°C]	-25...125; (145 max. 1h)		
Pression d'éclatement min.	30000 mbar	450 psi	3000 kPa
Tenue en pression	10000 mbar	145 psi	1000 kPa
Type de pression	pression relative		
Pour une parfaite étanchéité	oui		



Capteur de pression affleurant avec afficheur

PI-001BRES30-MFRKG/US/ /P

Données électriques			
Tension d'alimentation	[V]	20...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)	
Consommation	[mA]	< 60	
Résistance d'isolation min.	[MΩ]	100; (500 V DC)	
Classe de protection		III	
Protection contre l'inversion de polarité		oui	
Retard à la disponibilité	[s]	0,2	
Chien de garde intégré		oui	
Entrées/sorties			
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1	
Sorties			
Nombre total de sorties		2	
Sortie signal		signal de commutation; signal analogique; (configurable)	
Technologie		PNP/NPN	
Nombre des sorties TOR		2	
Fonction de sortie		normalement ouvert / fermé; (paramétrage)	
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2	
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	250	
Fréquence de commutation DC	[Hz]	< 170	
Nombre des sorties analogiques		1	
Sortie analogique (courant)	[mA]	4...20; (possibilité de mise à l'échelle 1:4)	
Charge maxi	[Ω]	(Ub - 10 V) / 20 mA	
Sortie analogique (tension)	[V]	0...10; (possibilité de mise à l'échelle 1:4)	
Résistance de charge min.	[Ω]	2000	
Protection courts-circuits		oui	
Version protection courts-circuits		pulsé	
Protection surcharges		oui	
Etendue de mesure / plage de réglage			
Etendue de mesure	-50...1000 mbar	-0,7...14,5 psi	-5...100 kPa
Point de consigne haut SP	-45...999 mbar	-0,7...14,5 psi	-4,5...99,9 kPa
Point de consigne bas rP	-50...994 mbar	-0,7...14,4 psi	-5...99,4 kPa
Sortie analogique/valeur min	-50...749 mbar	-0,7...10,9 psi	-5...74,9 kPa
Sortie analogique/valeur max	200...999 mbar	2,9...14,5 psi	20...99,9 kPa
En pas de	1 mbar	0,1 psi	0,1 kPa
Exactitude / dérives			
Répétabilité	[% du gain]	< ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K; Turn down 1:1)	
Exactitude type	[% du gain]	< ± 0,6; (Turn down 1:1 , linéarité, y compris hystérésis et répétabilité , réglage des valeurs limites selon DIN EN IEC 62828-1)	
Ecart de linéarité	[% du gain]	< ± 0,5; (Turn down 1:1)	



Capteur de pression affleurant avec afficheur

PI-001BRES30-MFRKG/US/ /P

DéviatiOn hystérésis	[% du gain]	< ± 0,1; (Turn down 1:1)	
Stabilité à long terme	[% du gain]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; par an)	
Coefficient de température point zéro	[% du gain / 10 K]	< ± 0,15; (0...80 °C)	
Coefficient de température gain	[% du gain / 10 K]	< ± 0,4; (0...80 °C)	
Temps de réponse			
Temps de réponse	[ms]	< 3	
Amortissement valeur process dAP	[s]	0...4	
Amortissement sortie analogique dAA en pas	[s]	0 - 0,1 - 0,5 - 2	
Temps de réponse max. sortie analogique	[ms]	3	
Logiciel / programmation			
Possibilités de paramétrage	hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; logique de commutation; sortie de courant / tension; Amortissement; adaptation des valeurs affichées; afficheur orientable / désactivable; Unité d'affichage; point zéro; gain		
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...80	
Température de stockage	[°C]	-40...100	
Protection		IP 67	
Tests / Homologations			
CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD	
	EN 61000-4-3 rayonnement HF	10 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV	
	EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	10 V	
Tenue aux chocs	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)	
Tenue aux vibrations	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)	
Données mécaniques			
Matières	inox (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM		
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4435 / 316L); PTFE sur substrat céramique; PTFE		
Cycles de pression min.	100 millions		
Raccord process	taraudage Aseptoflex filetage extérieur Aseptoflex		
Afficheurs / éléments de service			
Indication	Indication de commutation	2 x LED, rouge	
	Indication de fonction	Visualisation digitale	
	Valeurs mesurées	Visualisation digitale	
Unité d'affichage	mbar; psi; kPa		
Remarques			
Quantité	1 pièces		

Capteur de pression affleurant avec afficheur

PI-001BRES30-MFRKG/US/ /P

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: dorées



Raccordement



OUT1
OUT2

Sortie de commutation
Sortie de commutation
Sortie analogique