




Capteur de pression avec réglage intuitif du seuil

PK-010-RFN14-HCPKG/US/ /W



1 Couple de serrage 25 Nm



Caractéristiques du produit		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 2	
Etendue de mesure	0...10 bar	0...145 psi
Raccord process	taraudage 1/4" NPT filetage extérieur Taraudage:M5	
Application		
Application	pour les applications industrielles	
Fluides	milieux liquides et gazeux	
Température du fluide [°C]	-25...80	
Pression d'éclatement min.	300 bar	4350 psi
Tenue en pression	25 bar	362 psi
Type de pression	pression relative	
PMSA pour des applications selon NEC	25 bar	362 psi
Données électriques		
Tension d'alimentation [V]	9,6...32 DC	
Consommation [mA]	< 25	
Résistance d'isolation min. [MΩ]	100; (500 V DC)	
Classe de protection	III	
Protection contre l'inversion de polarité	oui	
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 2	
Sorties		
Nombre total de sorties	2	
Sortie signal	signal de commutation	



Capteur de pression avec réglage intuitif du seuil

PK-010-RFN14-HCPKG/US/ /W

Technologie	PNP
Nombre des sorties TOR	2
Fonction de sortie	antivalente
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	500
Fréquence de commutation DC [Hz]	100
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Etendue de mesure / plage de réglage

Etendue de mesure	0...10 bar	0...145 psi
Point de consigne haut SP	0,5...10 bar	7,5...145 psi
Point de consigne bas rP	0,3...9,8 bar	5...142 psi

Exactitude / dérives

Exactitude du seuil [% de la valeur finale]	< ± 2,5; (Exactitude du réglage)
Répétabilité [% de la valeur finale]	< ± 0,5; (en cas de variations de température < 10 K)
Exactitude type [% de la valeur finale]	< ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (la meilleure droite); LS = réglage des valeurs limites)
Dérive / température par 10 K	< ± 0,5

Logiciel / programmation

Sensibilité	Bagues de réglage
-------------	-------------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...80
Température de stockage [°C]	-40...100
Protection	IP 67

Tests / Homologations

CEM	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Tenue aux chocs	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années]	500	
Directive relative aux équipements sous pression	règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande	

Données mécaniques

Poids [g]	92,5
Matières	PBT; PC; FKM; inox (1.4404 / 316L)
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4404 / 316L)
Cycles de pression min.	50 millions
Raccord process	taroudage 1/4" NPT filetage extérieur Taraudage:M5

PK6224



Capteur de pression avec réglage intuitif du seuil

PK-010-RFN14-HCPKG/US/ /W

Dispositif d'aiguillage intégré	non (peut être inséré ultérieurement)
---------------------------------	---------------------------------------

Afficheurs / éléments de service

Indication	Disponibilité	LED, vert
	Indication de commutation	LED, jaune
Avec échelle		oui

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

