



Capteur de pression avec afficheur

PN-010-RBR14-KFPKG/US/ IV

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: PN3004

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



- 1 Visualisation digitale
- 2 Bouton de programmation



Caractéristiques du produit

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure [bar]	0...10
Raccord process	taraudage G 1/4 Taraudage

Application

Application	pour les applications industrielles
Fluides	milieux liquides et gazeux
Température du fluide [°C]	-25...80
Pression d'éclatement min. [bar]	150
Tenue en pression [bar]	50
Type de pression	pression relative

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	20...30 DC
Consommation [mA]	< 60

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1
-------------------------------	--



Capteur de pression avec afficheur

PN-010-RBR14-KFPKG/US/ IV

Sorties									
Nombre total de sorties	2								
Sortie signal	signal de commutation; signal analogique; (configurable)								
Technologie	PNP								
Nombre des sorties TOR	1								
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2								
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	250								
Nombre des sorties analogiques	1								
Sortie analogique (courant) [mA]	4...20								
Charge maxi [Ω]	500								
Etendue de mesure / plage de réglage									
Etendue de mesure [bar]	0...10								
Point de consigne haut SP [bar]	0,5...10								
Point de consigne bas rP [bar]	0,3...9,8								
En pas de [bar]	0,1								
Exactitude / dérives									
Exactitude du seuil [% de la valeur finale]	< ± 2,0								
Répétabilité [% de la valeur finale]	< ± 0,25; (en cas de variations de température < 10 K)								
Exactitude type [% de la valeur finale]	< ± 2,0								
Dérive / température par 10 K	< ± 0,3								
Temps de réponse									
Temps de réponse réglable d'une sortie de commutation et fréquence de commutation résultante	Temps de réponse (dAP) [ms]	15	20	30	50	90	170	330	
	Fréquence de commutation [Hz]	50	35	30	20	15	9	5	
Temps de réponse [ms]	résultant pour des caractéristiques de pression rectangulaires; Point de consigne haut (SPx) = 70 %; Point de consigne bas (rPx) = 30 %								
Temporisation réglable dS, dr [s]	0, 0,2, 0,4,...3								
Logiciel / programmation									
Sensibilité	Bouton de programmation								
Conditions d'utilisation									
Température ambiante [°C]	-25...80								
Température de stockage [°C]	-40...100								
Protection	IP 65								

PN8024



Capteur de pression avec afficheur

PN-010-RBR14-KFPKG/US/ /V

Tests / Homologations		
CEM	IEC 801/2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	IEC 801/3 HF	10 V/m
	IEC 801/4 Burst	2 kV
Données mécaniques		
Matières	laiton nickelé; PBT; PC; PA	
Matières en contact avec le fluide	laiton nickelé; céramique; FKM; NBR; EPDM/X	
Cycles de pression min.	100 millions	
Raccord process	taraudage G 1/4 Taraudage	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	LED, rouge
	Indication de fonction	Visualisation digitale
	Valeurs mesurées	Visualisation digitale
Remarques		
Quantité	1 pièces	

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A

