




Capteur de pression avec entrée analogique

PNI250-SBR14-QFRKG/US/ V



- 1 affichage alphanumérique 4 digits
2 LED Unité d'affichage / Indication de commutation
3 Bouton de programmation



Caractéristiques du produit

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 2
Etendue de mesure [bar]	0...250
Raccord process	taraudage G 1/4 Taraudage

Application

Système	contacts dorés
Application	pour les applications industrielles
Fluides	milieux liquides et gazeux
Approprié sous réserve pour	utilisation dans des gaz à des pressions > 25 bar seulement sur demande
Température du fluide [°C]	-25...80
Pression d'éclatement min. [bar]	850
Tenue en pression [bar]	400
Type de pression	pression relative

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	18...30 DC
Consommation [mA]	< 90
Résistance d'isolation min. [MΩ]	100; (500 V DC)
Classe de protection	III
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Retard à la disponibilité [s]	0,2



Capteur de pression avec entrée analogique

PNI250-SBR14-QFRKG/US/ V

Chien de garde intégré	oui
Entrées/sorties	
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 2
Entrées	
Entrée analogique (courant) [mA]	0...20
Résistance d'entrée [Ω]	300
Entrée analogique (tension) [V]	0...10
Résistance d'entrée [kΩ]	90
Sorties	
Nombre total de sorties	2
Sortie signal	signal de commutation
Technologie	PNP/NPN
Nombre des sorties TOR	2
Fonction de sortie	normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	250
Fréquence de commutation DC [Hz]	< 170
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui
Etendue de mesure / plage de réglage	
Etendue de mesure [bar]	0...250
Point de consigne haut SP [bar]	-62...250
Remarque sur le seuil de commutation SP	pression différentielle
Point de consigne bas rP [bar]	-63...249
Remarque sur le seuil de déclenchement rP	pression différentielle
En pas de [bar]	1
Exactitude / dérives	
Exactitude type [% de la valeur finale]	< ± 0,6
Dérive / température par 10 K	< ± 0,3
Exactitude type entrée analogique	< ± 0,3
Influence de la température entrée analogique par 10 K	< ± 0,1
Influence de la température entrée analogique [°C]	0...80
Temps de réponse	
Temps de réponse [ms]	< 3



Capteur de pression avec entrée analogique

PNI250-SBR14-QFRKG/US/ V

Temporisation réglable dS, dr	[s]	0, 0,1...50
Amortissement valeur process dAP	[s]	0...4
Logiciel / programmation		
Sensibilité		Bouton de programmation
Possibilités de paramétrage		hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; logique de commutation; Entrée courant / tension; Amortissement; adaptation des valeurs affichées; afficheur orientable / désactivable; Unité d'affichage
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Température de stockage	[°C]	-40...100
Protection		IP 67
Tests / Homologations		
CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 rayonnement HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	10 V
Tenue aux chocs	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[Années]	152
Directive relative aux équipements sous pression		règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande
Données mécaniques		
Poids	[g]	293
Matières		inox (1.4305/303); PBT; PC; PA; FKM
Matières en contact avec le fluide		inox (1.4305/303); céramique; FKM
Cycles de pression min.		100 millions
Raccord process		taraudage G 1/4 Taraudage
Dispositif d'aiguillage intégré		non (peut être inséré ultérieurement)
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Unité d'affichage	3 x LED, vert
	Mode d'affichage	3 x LED, vert
	Indication de commutation	2 x LED, jaune
	Indication de fonction	affichage alphanumérique, 4 digits
	Valeurs mesurées	affichage alphanumérique, 4 digits
Unité d'affichage		bar; psi; MPa
Remarques		
Quantité		1 pièces

PNI021




Capteur de pression avec entrée analogique

PNI250-SBR14-QFRKG/US/ V

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: dorées



Raccordement

