

PT3540




Transmetteur de pression

PT-400-SBG14-A-ZVG/US/ IW

Article arrêté

Article de remplacement: PT5400

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 joint d'étanchéité
Couple de serrage 25 Nm



Caractéristiques du produit

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties analogiques: 1		
Etendue de mesure	0...400 bar	0...5800 psi	0...40 MPa
Raccord process	taroudage G 1/4 filetage extérieur		

Application

Application	pour les applications industrielles		
Fluides	milieux liquides et gazeux		
Température du fluide [°C]	-25...90		
Pression d'éclatement min.	1600 bar	23200 psi	160 MPa
Tenue en pression	600 bar	8700 psi	60 MPa
Type de pression	pression relative		

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	8,5...36 DC		
Résistance d'isolation min. [MΩ]	100; (500 V DC)		
Classe de protection	III		
Protection contre l'inversion de polarité	oui		

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties analogiques: 1		
-------------------------------	-----------------------------------	--	--



Transmetteur de pression

PT-400-SBG14-A-ZVG/US/ IW

Sorties			
Nombre total de sorties		1	
Sortie signal		signal analogique	
Nombre des sorties analogiques		1	
Sortie analogique (courant) [mA]		4...20	
Charge maxi [Ω]		775; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20 mA)	
Etendue de mesure / plage de réglage			
Etendue de mesure		0...400 bar	0...5800 psi 0...40 MPa
Exactitude / dérives			
Répétabilité [% du gain]		< ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K)	
Exactitude type [% du gain]		< ± 1,0; (inclut dérive due au couple de serrage)	
Ecart de linéarité [% du gain]		< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)	
Déviation hystérésis [% du gain]		< ± 0,2	
Stabilité à long terme [% du gain]		< ± 0,1; (par 6 mois)	
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K]		< ± 0,1; (-25...90 °C)	
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K]		< ± 0,1; (-25...90 °C)	
Temps de réponse			
Temps de réponse de la sortie analogique pour un pic [ms]		3	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante [°C]		-25...90	
Température de stockage [°C]		-40...100	
Protection		IP 67; IP 69K	
Tests / Homologations			
CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD	
	EN 61000-4-3 rayonnement HF	10 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	4 kV pince de couplage	
	EN 61000-4-5 Surge	1 kV signal pour des appareils DC	
	EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	10 V	
Tenue aux chocs	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)	
Tenue aux vibrations	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)	
MTTF [Années]	1579		
Directive relative aux équipements sous pression		règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande	
Données mécaniques			
Poids [g]	83		
Matières	inox (1.4404 / 316L); PA		
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4404 / 316L); joint d'étanchéité: FKM		
Cycles de pression min.	50 millions		

**Transmetteur de pression**

PT-400-SBG14-A-ZVG/US/ IW

Raccord process	taraudage G 1/4 filetage extérieur
Dispositif d'aiguillage intégré	non (peut être inséré ultérieurement)

Remarques

Remarques	BFSL = Best Fit Straight Line (la meilleure droite) LS = réglage des valeurs limites
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A

**Raccordement**