PN8052


Capteur de pression avec afficheur

PN-100-SDR14-KFPKG/US/ /V

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: PE3002

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 Visualisation digitale
2 Bouton de programmation

CE

Caractéristiques du produit		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure	[bar]	0...100
Raccord process		taraudage G 1/4 Taraudage
Application		
Application		pour les applications industrielles
Fluides		milieux liquides et gazeux
Approprié sous réserve pour		pour les fluides gazeux, l'emploi est limité à 25 bar au maximum
Température du fluide	[°C]	-25...80
Pression d'éclatement min.	[bar]	650
Tenue en pression	[bar]	300
Type de pression		pression relative
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	20...30 DC
Consommation	[mA]	< 60
Protection contre l'inversion de polarité		oui

PN8052

Capteur de pression avec afficheur

PN-100-SDR14-KFPKG/US/ /V

Retard à la disponibilité	[s]	0,2
Chien de garde intégré		oui
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties		
Nombre total de sorties		2
Sortie signal		signal de commutation; signal analogique; (configurable)
Technologie		PNP
Nombre des sorties TOR		1
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	250
Nombre des sorties analogiques		1
Sortie analogique (courant)	[mA]	4...20
Charge maxi	[Ω]	500
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Etendue de mesure / plage de réglage		
Etendue de mesure	[bar]	0...100
Point de consigne haut SP	[bar]	5...100
Point de consigne bas rP	[bar]	3...98
En pas de	[bar]	1
Exactitude / dérives		
Répétabilité	[% de la valeur finale]	< ± 0,25; (en cas de variations de température < 10 K)
Exactitude type	[% de la valeur finale]	< ± 2,0
Dérive / température par 10 K		< ± 0,3
Temps de réponse		

Temps de réponse réglable d'une sortie de commutation et fréquence de commutation résultante	Temps de réponse (dAP)	[ms]	15	20	30	50	90	170	330
	Fréquence de commutation	[Hz]	50	35	30	20	15	9	5

Temps de réponse	[ms]	résultant pour des caractéristiques de pression rectangulaires; Point de consigne haut (SPx) = 70 %; Point de consigne bas (rPx) = 30 %
Temporisation réglable dS, dr	[s]	0, 0,2, 0,4,...3
Logiciel / programmation		
Sensibilité		Bouton de programmation

PN8052

Capteur de pression avec afficheur

PN-100-SDR14-KFPKG/US/ /V

Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...80	
Température de stockage	[°C]	-40...100	
Protection		IP 67	
Tests / Homologations			
CEM		IEC 801/2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
		IEC 801/3 HF	10 V/m
		IEC 801/4 Burst	2 kV
Tenue aux chocs		DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations		DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
Données mécaniques			
Matières		inox (1.4404 / 316L); PBT; PC; NBR; EPDM/X; FKM	
Matières en contact avec le fluide		inox 1.4571 (316Ti); céramique; FKM	
Cycles de pression min.		100 millions	
Raccord process		taraudage G 1/4 Taraudage	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		Indication de commutation	LED, rouge
		Indication de fonction	Visualisation digitale
		Valeurs mesurées	Visualisation digitale
Remarques			
Quantité		1 pièces	
Raccordement électrique			

Connecteur: 1 x M12; codage: A



