

Matériel pour le fonctionnement de moneo dans l'environnement de production



moneo appliance

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: QHA210

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !


Pour le fonctionnement des produits moneo des licences requises sont à commander séparément



- 1 Alimentation en tension
- 2 audio
- 3 entrée microphone
- 4 interface COM x 2
- 5 interface VGA
- 6 interface port affichage
- 7 interface HDMI
- 8 interface USB x 4
- 9 interface Ethernet 2
- 10 interface Ethernet 1



QHA200



Matériel pour le fonctionnement de moneo dans l'environnement de production

moneo appliance

Application

Application	matériel IT pour le fonctionnement de moneo
	Mise à disposition de la capacité mémoire et de la puissance de calcul requises
	logiciel moneo pré-installé
	mise en service facile sans expertise informatique
Description du contenu	avec système de gestion pour la maintenance appliance
Compatibilité	utilisation indépendante de l'infrastructure informatique
Connectivité	intégration dans la structure du réseau informatique possible à tout moment
Maintenance et support	interface pour capteur et réseau informatique
	fonctions de mise à jour, backup et support via Appliance Management System

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	12...24 DC
Consommation	[mA]	2200; (24 V)

Sorties

Nombre des sorties vidéo	3; (DP: 1x; HDMI: 1x; VGA: 1x)
--------------------------	--------------------------------

Logiciel / programmation

Langue	anglais
Licences contenues	appliance management system (AMS)
Remarque sur la licence	lié au matériel; Pour le fonctionnement des produits moneo des licences requises sont à commander séparément
Système d'exploitation	Debian Linux 10

Exigences du système

Navigateur web	Google Chrome; Mozilla Firefox; (versions supportées : voir les notes de version actuelles)
----------------	---

Interfaces

Interface de communication	Ethernet; RS232; USB
Nombre des interfaces Ethernet	2; (GBit)
Nombre des interfaces RS232	2; (sélectionnable via BIOS: RS232 / RS485)
Nombre des interfaces USB	4; (USB 3.0)

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-20...50
Température de stockage	[°C]	-40...85
Humidité relative	[%]	95; (40 °C sans condensation)
Protection		IP 67; (embase: IP 21)

Tests / Homologations

Tenue aux chocs	IEC60068-2-27	50 g 11 ms
Tenue aux vibrations	IEC 60068-2-6	5 Grms / 10...500 Hz

Données mécaniques

Poids	[g]	5653
Dimensions	[mm]	85 x 253 x 201

Matériel

Chipset	Intel Q170
Processeur	Intel Core i5 6500TE Quadcore 2,3 GHz
Puce TPM	V 2.0

QHA200



Matériel pour le fonctionnement de moneo dans l'environnement de production

moneo appliance BIOS	AMI EFI BIOS
Mémoire de travail	8 GB DDR3
Mémoire de masse	128 GB SSD

Remarques

Remarques	Pour le fonctionnement des produits moneo des licences requises sont à commander séparément
Quantité	1 pièces