

RN6022




Codeur mono-tour absolu à arbre plein

RN-2048-G24/N1B

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: RN6026

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 M4 profondeur 5 mm



Caractéristiques du produit

Résolution	2048 points; 2048 pas; 11 bit
Interface de communication	parallèle
Type d'arbre	arbre plein
Diamètre de l'arbre [mm]	10

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Consommation [mA]	< 250
Vitesse de rotation max. électrique [U/min]	1500

Sorties

Technologie	HTL
Courant max. par sortie [mA]	20
Version protection courts-circuits	< 60 s
Code	code Gray; (valeurs codées ascendantes pour rotation à droite (vue sur l'arbre))

Etendue de mesure / plage de réglage

Résolution	2048 points; 2048 pas; 11 bit
------------	-------------------------------

Interfaces

Interface de communication	parallèle
----------------------------	-----------



Codeur mono-tour absolu à arbre plein

RN-2048-G24/N1B

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...70
Température de stockage	[°C]	-30...100
Humidité relative	[%]	98
Protection		IP 65
Tests / Homologations		
Tenue aux chocs		100 g (6 ms)
Tenue aux vibrations		10 g (55...2000 Hz)
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	Ø 58 / L = 52
Matières		aluminium
Vitesse de rotation mécanique max.	[U/min]	10000
Couple de démarrage max.	[Nm]	1
Température de référence couple	[°C]	20
Type d'arbre		arbre plein
Diamètre de l'arbre	[mm]	10
Matière de l'arbre		acier (1.4104)
Charge max. sur l'arbre axiale en bout d'arbre	[N]	10
Charge max. sur l'arbre radiale en bout d'arbre	[N]	20
Raccordement électrique		
Câble: 1 m, PUR; Longueur de câble max.: 100 m; radial		
brun	10...30V	
jaune / brun	10...30V détecteur	
blanc	0V	
blanc / jaune	0V détecteur	
brun / vert	bit 11 (MSB)	
blanc / vert	bit 10	
rouge/bleu	bit 9	
gris/rose	bit 8	
violet	bit 7	
noir	bit 6	
rouge	bit 5	
bleu	bit 4	
rose	bit 3	
gris	bit 2	
jaune / brun	bit 1	
Blindage	boîtier	



Codeur mono-tour absolu à arbre plein

RN-2048-G24/N1B

Diagrammes et courbes

Diagramme d'impulsions



déblocage A inversé

déblocage B inversé

traces 7...12

traces 1...6