




Codeur incrémental à arbre plein

RU-0100-I24/K

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit		
Résolution		100 points
Type d'arbre		arbre plein
Diamètre de l'arbre	[mm]	6
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	150
Sorties		
Technologie		HTL
Courant max. par sortie	[mA]	50
Fréquence de commutation	[kHz]	160
Version protection courts-circuits		< 60 s
Déphasage canal A et B	[°]	90
Etendue de mesure / plage de réglage		
Résolution		100 points
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...85
Température de stockage	[°C]	-30...100
Humidité relative	[%]	98
Protection		IP 64



Codeur incrémental à arbre plein

RU-0100-I24/K

Tests / Homologations


Tenue aux chocs	100 g (6 ms)
Tenue aux vibrations	15 g (55...2000 Hz)

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	Ø 58 / L = 62
Matières		aluminium
Vitesse de rotation	[U/min]	12000
mécanique max.		
Couple de démarrage max.	[Nm]	1
Température de référence	[°C]	20
couple		
Type d'arbre		arbre plein
Diamètre de l'arbre	[mm]	6
Matière de l'arbre		acier (1.4104)
Charge max. sur l'arbre	[N]	10
axiale en bout d'arbre		
Charge max. sur l'arbre	[N]	20
radiale en bout d'arbre		
Bride de fixation		Flasque synchro

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M23 (ifm 1001.4), radial



1	B inversé
2	L+ détecteur
3	index 0
4	index 0 inversé
5	A
6	A inversé
blindage	boîtier
7	défaut inversé
8	B
9	n.c.
10	0V (Un)
11	0V détecteur
12	L+




Codeur incrémental à arbre plein

RU-0100-I24/K

Diagrammes et courbes

Diagramme d'impulsions



Sortie A
Sortie B
index 0