


SA6014



Contrôleur de débit

SAN12XDB50KG/US-100



- 1 LEDs Unité d'affichage
- I, II non utilisé
- 2 affichage alphanumérique 4 digits rouge / vert
- 3 Boutons-poussoirs de programmation
- 4 partie supérieure du boîtier orientable 345°



Caractéristiques du produit

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties analogiques: 2
Raccord process	taraudage 1/2" NPT

Application

Système	contacts dorés
Fluides	eau; solutions glycolées; air; huiles
Remarque sur les fluides	huiles de faible viscosité : $\leq 40 \text{ mm}^2/\text{s}$ (104 °F)
	huiles de haute viscosité: $> 40 \text{ mm}^2/\text{s}$ (104 °F)
Température du fluide [°F]	-4...194
Tenue en pression [bar]	100
Tenue en pression [psi]	1450
PMSA pour des applications selon NEC [bar]	100

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	18...30 DC
Consommation [mA]	< 100



Contrôleur de débit

SAN12XDB50KG/US-100

Classe de protection	III
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Retard à la disponibilité [s]	10
Entrées/sorties	
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties analogiques: 2
Sorties	
Nombre total de sorties	2
Sortie signal	signal analogique
Nombre des sorties analogiques	2
Sortie analogique (courant) [mA]	4...20; (possibilité de mise à l'échelle)
Charge maxi [Ω]	350
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui
Etendue de mesure / plage de réglage	
Longueur de la sonde L [mm]	26,6
Mode de fonctionnement	relatif; liquide valeur absolue; gaz valeur absolue; (absolu: Mesure de référence recommandée; Réglage usine: relatif)
Liquides	
Résolution [ft/s]	0,05
Valeur minimum de la sortie analogique ASP [ft/s]	0...7,95
Valeur maximum de la sortie analogique AEP [ft/s]	1,9...9,85
Milieu gazeux	
Résolution [ft/s]	2
Valeur minimum de la sortie analogique ASP [ft/s]	0...264
Valeur maximum de la sortie analogique AEP [ft/s]	64...328
Surveillance de la température	
Etendue de mesure [°F]	-4...194
Résolution [°F]	0,5
Sortie analogique/valeur min [°F]	-4...169
Sortie analogique/valeur max [°F]	39...212
En pas de [°F]	0,5
Liquides - mode de fonctionnement absolu	
Plage de réglage [ft/s]	0...9,85
Meilleure sensibilité [ft/s]	0,15...9,85
Liquides - mode de fonctionnement relatif	
Plage de réglage [ft/s]	0...19,5
Meilleure sensibilité [ft/s]	0,15...9,85



Contrôleur de débit

SAN12XDB50KG/US-100

Fluides gazeux - mode de fonctionnement absolu		
Plage de réglage	[ft/s]	0...328
Meilleure sensibilité	[ft/s]	6...328
Fluides gazeux - mode de fonctionnement relatif		
Plage de réglage	[ft/s]	0...656
Meilleure sensibilité	[ft/s]	6...328
Exactitude / dérives		
Evolution de la température	[cm/s x 1/K]	0,01 fps x 1/K (< 68 °F; > 158 °F)
Gradient de température maxi du fluide	[K/min]	100
Mode de fonctionnement absolu		
Répétabilité		0,05 m/s; (eau; Vitesse de débit: 0,05...3 m/s)
Mode de fonctionnement relatif		
Précision		± (7 % MW + 2 % MEW); (pour le mode relatif dans la plage de sensibilité la plus élevée dans les conditions générales suivantes; eau: 68...158 °F; longueur à l'aspiration: 5 ft; DN25 (DIN 2448); position de montage selon la notice; Pour d'autres fluides et positions de montage la précision peut être différente.)
Répétabilité		0,05 m/s; (eau; Vitesse de débit: 0,05...3 m/s)
Surveillance de la température		
Evolution de la température		± 0,003 K/°F
Précision	[K]	± 0,3 / ± 1; (eau; Vitesse de débit: 1...9,85 fps / air; Vitesse de débit: > 32,8 fps)
Temps de réponse		
Temps de réponse	[s]	0,5; (T09; eau; glycol: 0,8 s; air: 7 s; huile: 1,8 s; respectivement T09)
Surveillance de la température		
Temps de réponse dynamique T05 / T09	[s]	1,5 (T09); (eau; Vitesse de débit: 1...9,85 fps)
Logiciel / programmation		
Possibilités de paramétrage		sélection des fluides; Amortissement; Fonction Teach; afficheur orientable / désactivable; unité de mesure standard; couleur valeur process
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°F]	-40...176
Température de stockage	[°F]	-40...212
Protection		IP 65; IP 67
Tests / Homologations		
CEM	DIN EN 60947-5-9	
Tenue aux chocs	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[Années]	180
Homologation UL	N° d'agrément UL	I004
	Numéro de fichier UL	E174189
Données mécaniques		
Poids	[g]	268
Matières		inox (1.4404 / 316L); inox 1.4310 (301); PBT GF20; PBT-GF30

SA6014



Contrôleur de débit

SAN12XDB50KG/US-100

Matières en contact avec le fluide	inox (1.4404 / 316L)
Raccord process	taraudage 1/2" NPT

Afficheurs / éléments de service

Indication	Unité d'affichage	6 x LED, vert (% , fps, gpm, cfm, °F, 10 ³)
	Valeurs mesurées	affichage alphanumérique, rouge / vert 4 digits

Remarques


Remarques	MW = Valeur mesurée
	MEW = valeur finale de l'étendue de mesure
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: dorées



Raccordement



OUT1: Couleurs selon DIN EN 60947-5-2
OUT2: Sortie analogique Surveillance de la température
 Sortie analogique Surveillance du débit
 Couleurs des fils conducteurs :
BK = noir
BN = brun
BU = bleu
WH = blanc