




Débitmètre mécatronique avec inhibiteur de reflux et afficheur

SBG34KL0FRKG



Caractéristiques du produit				
Etendue de mesure	0,5...25 l/min	0,03...1,5 m³/h	8...396,5 gph	0,13...6,6 gpm
Raccord process	taraudage G 3/4 Taraudage			
Application				
Système	contacts dorés			
Fluides	Liquides; huile (viscosité 32 mm²/s à 40 °C)			
Température du fluide	[°C]	-10...100		
Tenue en pression	[bar]	100		
Tenue en pression	[MPa]	10		
Remarque sur la tenue en pression	pour température du fluide >70°C: 80 bar / 8 MPa			



Débitmètre mécatronique avec inhibiteur de reflux et afficheur

SBG34KL0FRKG

Données électriques				
Tension d'alimentation	[V]	18...30 DC; (selon TBTS/TBTP)		
Consommation	[mA]	< 50		
Classe de protection		III		
Protection contre l'inversion de polarité		oui		
Retard à la disponibilité	[s]	< 3		
Sorties				
Nombre total de sorties		2		
Sortie signal		signal de commutation; signal analogique; signal fréquence; IO-Link		
Fonction de sortie		paramétrage		
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2		
Courant max. par sortie	[mA]	150; (200: ...60 °C; Température ambiante; 250: ...40 °C; Température ambiante)		
Sortie analogique (courant)	[mA]	4...20		
Charge maxi	[Ω]	500		
Protection courts-circuits		oui		
Protection surcharges		oui		
Fréquence de la sortie	[Hz]	0...10000		
Etendue de mesure / plage de réglage				
Etendue de mesure		0,5...25 l/min	0,03...1,5 m³/h	8...396,5 gph
Plage d'affichage		0...30 l/min	0...1,8 m³/h	0...475,5 gph
Résolution		0,01 l/min	0,001 m³/h	0,1 gph
Point de consigne haut SP		0,16...25 l/min	0,01...1,5 m³/h	2,5...396 gph
Point de consigne bas rP		0...24,84 l/min	0...1,49 m³/h	0...393,5 gph
Point final fréquence FEP		1,66...25 l/min	0,1...1,5 m³/h	26,5...396 gph
En pas de		0,02 l/min	0,002 m³/h	0,5 gph
Fréquence au point final FRP	[Hz]	10...10000		
En pas de	[Hz]	10		
Dynamique de mesure		1:50		
Surveillance de la température				
Etendue de mesure		-10...100 °C	14...212 °F	
Plage d'affichage		-32...122 °C	-25,6...251,6 °F	
Résolution		0,1 °C	0,1 °F	
Point de consigne haut SP		-9,3...100 °C	15,2...212 °F	
Point de consigne bas rP		-10...99,3 °C	14...210,8 °F	
En pas de		0,1 °C	0,2 °F	
Point de départ fréquence FSP		-10...78 °C	14...172,4 °F	
Point final fréquence FEP		12...100 °C	53,6...212 °F	
Fréquence au point final FRP	[Hz]	10...10000		
En pas de	[Hz]	10		
Exactitude / dérives				
Surveillance du débit				
Précision (dans la plage de mesure)		± 5 % MEW; (Q > 1 l/min; 20...70 °C Température du fluide)		



Débitmètre mécatronique avec inhibiteur de reflux et afficheur

SBG34KL0FRKG

Répétabilité	± 1 % MEW
--------------	-----------

Surveillance de la température

Evolution de la température	0,029 °C / K
-----------------------------	--------------

Précision [K]	3 K (25°C; Q > 1 l/min)
---------------	-------------------------

Temps de réponse

Surveillance du débit

Temps de réponse [s]	0,01
----------------------	------

Amortissement valeur process dAP	0...5
----------------------------------	-------

En pas de [s]	0,1
---------------	-----

Amortissement sortie analogique dAA	0...5
-------------------------------------	-------

En pas de [s]	0,1
---------------	-----

Surveillance de la température

Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s]	T09 = 120 (Q > 1 l/min)
--	-------------------------

Logiciel / programmation

Possibilités de paramétrage	hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; logique de commutation; sortie courant / fréquence; amortissement sortie de commutation/analogique; afficheur orientable / désactivable; unité de mesure standard; couleur valeur process; facteur de calibrage
-----------------------------	---

Interfaces

Interface de communication	IO-Link
----------------------------	---------

Type de transmission	COM2 (38,4 kBaud)
----------------------	-------------------

Révision IO-Link	1.1
------------------	-----

Standard SDCI	IEC 61131-9 CDV
---------------	-----------------

Profiles	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
----------	--

Mode SIO	oui
----------	-----

Type de port maître requis	A
----------------------------	---

Données process analogiques	2
-----------------------------	---

Données process TOR	2
---------------------	---

Temps de cycle de process min. [ms]	3,2
-------------------------------------	-----

DeviceID supportés	<table> <tr> <th>Mode fonctionnement</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>1044</td></tr> </table>	Mode fonctionnement	DeviceID	default	1044
Mode fonctionnement	DeviceID				
default	1044				

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	0...60
---------------------------	--------

Remarque sur la température ambiante	température du fluide < 80 °C température du fluide < 100 °C: 0...40 °C
--------------------------------------	--

Température de stockage [°C]	-15...80
------------------------------	----------

Protection	IP 65; IP 67
------------	--------------

Tests / Homologations

CEM	DIN EN 61000-6-2	
-----	------------------	--

	DIN EN 61000-6-3	
--	------------------	--

Tenue aux chocs	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
-----------------	-------------------	--------------

Tenue aux vibrations	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
----------------------	------------------	--------------------



Débitmètre mécatronique avec inhibiteur de reflux et afficheur

SBG34KL0FRKG

MTTF	[Années]	145
Homologation UL	N° d'agrément UL	I005
Directive relative aux équipements sous pression	règles de l'art	

Données mécaniques

Poids	[g]	997
Matières	inox (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT GF20; PC; laiton nickelé chimiquement	
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4401 / 316); inox (1.4404 / 316L); laiton (2.0371); laiton nickelé chimiquement; PPS; Joint torique: FKM	
Raccord process	taraudage G 3/4 Taraudage	
Cycles de commutation mécaniques	10 millions	

Afficheurs / éléments de service

Indication	Unité d'affichage	6 x LED, vert
	Indication de commutation	2 x LED, jaune
	Valeurs mesurées	affichage alphanumérique, rouge / vert affichage alternatif 4 digits
	Programmation	affichage alphanumérique, 4 digits

Remarques

Remarques	Recommandation : utiliser un filtrage de 200 micromètres.	
	Toutes les indications s'appliquent aux huiles avec la viscosité nominale suivante : 32 cSt, 40 °C ± 3 K	
	MW = Valeur mesurée	
	MEW = valeur finale de l'étendue de mesure	
Quantité	1 pièces	

Raccordement électrique


Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: dorées



Débitmètre mécatronique avec inhibiteur de reflux et afficheur

SBG34KL0FRKG

Raccordement



OUT1:

- Sortie de commutation Surveillance du débit
- Sortie de commutation Surveillance de la température
- Sortie fréquence Surveillance du débit
- Sortie fréquence Surveillance de la température
- IO-Link

OUT2:

- Sortie de commutation Surveillance du débit
- Sortie de commutation Surveillance de la température
- Sortie analogique Surveillance du débit
- Sortie analogique Surveillance de la température

Couleurs selon DIN EN 60947-5-2

Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
BN = brun
BU = bleu
WH = blanc

Diagrammes et courbes

