




Compteur d'air comprimé

SDG2 1/2"METRIS PB DN65 SS

Article arrêté
Date d'arrêt: 12/31/2024

Article de remplacement: SDG350
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



- 1 Contrôleur de débit
- 2 Bloc mécanique pour la mesure



Caractéristiques du produit		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure [m³/h]		
Raccord process		
		6,7...2000
		flasque DN65 selon:DIN EN 10220
Application		
Application		Fonction totalisateur
Fluides		air comprimé
Remarque sur les fluides		qualité d'air ISO 8573-1
		classe 141
		classe 344
Température du fluide [°C]		0...60
Tenue en pression [bar]		16
Tenue en pression [MPa]		1,6
Données électriques		
Tension d'alimentation [V]		19...30 DC
Consommation [mA]		< 100



Compteur d'air comprimé

SDG2 1/2"METRIS PB DN65 SS

Classe de protection	III
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Retard à la disponibilité [s]	0,5
Entrées/sorties	
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties	
Nombre total de sorties	2
Sortie signal	signal de commutation; signal analogique; signal d'impulsion; (configurable)
Technologie	PNP
Nombre des sorties TOR	2
Fonction de sortie	normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	250; (par sortie)
Nombre des sorties analogiques	1
Sortie analogique (courant) [mA]	4...20; (possibilité de mise à l'échelle)
Charge maxi [Ω]	500
Sortie impulsionnelle	compteur totalisateur de la consommation
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui
Etendue de mesure / plage de réglage	
Etendue de mesure [m³/h]	6,7...2000
Plage d'affichage [m³/h]	0...2400
Surveillance du débit	
Valeur de l'impulsion	1 Nm³
Durée d'impulsions [s]	0,1
Exactitude / dérives	
Surveillance du débit	
Précision (dans la plage de mesure)	± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (classe 141 /; classe 344)
Temps de réponse	
Surveillance du débit	
Temps de réponse [s]	0,1; (dAP = 0)
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	0...60
Température de stockage [°C]	-20...85
Humidité relative [%]	90
Protection	IP 65



Compteur d'air comprimé

SDG2 1/2"METRIS PB DN65 SS

Tests / Homologations

CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 rayonnement HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	10 V
Tenue aux vibrations	DIN IEC 68-2-6	5 g (55...2000 Hz)
MTTF [Années]	214	

Données mécaniques

Poids [g]	9616	
Matières	PBT GF20; PC; PC; inox (1.4301/304); FKM; Bloc mécanique pour la mesure: Acier galvanisé	
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4401 / 316); inox (1.4301/304); céramique vitrifié; PEEK; polyester; FKM; aluminium anodisé; Bloc mécanique pour la mesure: inox (1.4301/304)	
Raccord process	flasque DN65 selon: DIN EN 10220	

Remarques

Remarques	MW = Valeur mesurée
	MEW = valeur finale de l'étendue de mesure
	Etendue de mesure, gamme d'affichage et plage de réglage se réfèrent au le débit d'un volume normalisé selon DIN ISO 2533.
	Pour des informations sur l'installation et l'utilisation voir la notice d'instructions.
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique



Connecteur: 1 x M12; codage: A



Compteur d'air comprimé

SDG2 1/2"METRIS PB DN65 SS

Raccordement



OUT1:	Sortie de commutation Sortie impulsionnelle compteur totalisateur
OUT2:	Sortie de commutation Entrée remise à zéro du compteur Sortie analogique