
SF0528

Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SFM12ABT/6M/PH

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit		
Raccord process		M12 x 1
Application		
Fluides		Liquides; Milieu gazeux; milieux agressifs
Température du fluide	[°C]	-25...80
Tenue en pression	[bar]	30
Liquides		
Température du fluide	[°C]	-25...80
Milieu gazeux		
Température du fluide	[°C]	-25...80
Données électriques		
Raccordement au boîtier électronique		VS 0200
Etendue de mesure / plage de réglage		
Liquides		
Plage de réglage	[cm/s]	3...300
Meilleure sensibilité	[cm/s]	3...60
Milieu gazeux		
Plage de réglage	[cm/s]	200...2000
Meilleure sensibilité	[cm/s]	200...800
Exactitude / dérives		
Gradient de température maxi du fluide	[K/min]	15
Temps de réponse		
Temps de réponse	[s]	1...10
Liquides		
Temps de réponse	[s]	1...10
Milieu gazeux		
Temps de réponse	[s]	1...10
Conditions d'utilisation		
Protection		IP 67

SF0528

Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SFM12ABT/6M/PH

Données mécaniques		
Boîtier		Sonde filetage
Dimensions	[mm]	M12 x 1
Désignation du filetage		M12 x 1
Matières		titane (3.7035)
Matières en contact avec le fluide		titane (3.7035)
Raccord process		M12 x 1


Accessoires	
Fourniture	joints d'étanchéité: 2 x AMF 30

Remarques	
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 6 m, PUR; Longueur de câble max.: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir
WH =	blanc
GY =	gris