




Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SFR14ABT/US-100

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit		
Raccord process		G 1/4 filetage extérieur
Application		
Fluides		Liquides; Milieu gazeux; milieux agressifs
Température du fluide	[°C]	-25...80
Tenue en pression	[bar]	30
Liquides		
Température du fluide	[°C]	-25...80
Milieu gazeux		
Température du fluide	[°C]	-25...80
Données électriques		
Raccordement au boîtier électronique		VS 0200
Etendue de mesure / plage de réglage		
Liquides		
Plage de réglage	[cm/s]	3...300
Meilleure sensibilité	[cm/s]	3...60
Milieu gazeux		
Plage de réglage	[cm/s]	200...2000
Meilleure sensibilité	[cm/s]	200...800
Exactitude / dérives		
Gradient de température maxi du fluide	[K/min]	15
Temps de réponse		
Temps de réponse	[s]	1...10
Liquides		
Temps de réponse	[s]	1...10
Milieu gazeux		
Temps de réponse	[s]	1...10
Conditions d'utilisation		
Protection		IP 67




Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SFR14ABT/US-100


Données mécaniques	
Boîtier	Sonde filetage
Matières	titane (3.7235)
Matières en contact avec le fluide	titane (3.7235)
Raccord process	G 1/4 filetage extérieur
Accessoires	
Fourniture	joints d'étanchéité: 2 x AMF 30
Remarques	
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Longueur de câble max.: 100 m



Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir
WH =	blanc
GY =	gris