




Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SFR14ABBE1/US-100

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: SF220A

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit

Raccord process	G 1/4 filetage extérieur
-----------------	--------------------------

Application

Application	zones explosibles zone 1
Température du fluide [°C]	-25...80
Tenue en pression [bar]	30

Liquides

Application	zones explosibles zone 1
Température du fluide [°C]	-25...80

Milieu gazeux

Température du fluide [°C]	-25...80
----------------------------	----------

Données électriques

Raccordement au boîtier électronique	VS 0200 Exi
--------------------------------------	-------------

Etendue de mesure / plage de réglage

Liquides

Plage de réglage [cm/s]	3...300
Meilleure sensibilité [cm/s]	3...60

Milieu gazeux

Plage de réglage [cm/s]	200...2000
Meilleure sensibilité [cm/s]	200...800

Exactitude / dérives

Gradient de température maxi du fluide [K/min]	15
--	----

Temps de réponse

Temps de réponse [s]	1...10
----------------------	--------

Liquides

Temps de réponse [s]	1...10
----------------------	--------

SF0704




Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle


SFR14ABBE1/US-100

Milieu gazeux	
Temps de réponse	[s] 1...10
Conditions d'utilisation	
Protection	IP 67
Données mécaniques	
Boîtier	Sonde filetage
Matières	inox 1.4571 (316Ti)
Matières en contact avec le fluide	inox 1.4571 (316Ti)
Raccord process	G 1/4 filetage extérieur
Remarques	
Quantité	1 pièces
Raccordement électrique	

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Longueur de câble max.: 100 m



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :	
BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir
WH =	blanc
GY =	gris