




Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SFR12AACE1

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit

Raccord process	G 1/2 filetage extérieur
-----------------	--------------------------

Application

Application	zones explosibles zone 1
Température du fluide [°C]	-25...80
Tenue en pression [bar]	5

Liquides

Application	zones explosibles zone 1
Température du fluide [°C]	-25...80

Données électriques

Raccordement au boîtier électronique	VS 0200 Exi
--------------------------------------	-------------

Etendue de mesure / plage de réglage

Liquides

Plage de réglage [cm/s]	0...60
Meilleure sensibilité [cm/s]	0...20

Exactitude / dérives

Gradient de température maxi du fluide [K/min]	7
--	---

Temps de réponse

Temps de réponse [s]	2...20
----------------------	--------

Liquides

Temps de réponse [s]	2...20
----------------------	--------

Conditions d'utilisation

Protection	IP 67
------------	-------

Données mécaniques

Boîtier	Sonde filetage
Matières	PTFE
Matières en contact avec le fluide	PTFE
Raccord process	G 1/2 filetage extérieur

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

SF0711




Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SFR12AACE1

Raccordement électrique

Câble: 2 m, TPE-S; Longueur de câble max.: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :	
BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir
WH =	blanc
GY =	gris