

SF1210




Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SFM12ABBE0

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: SF111A

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit		
Raccord process		M12 x 1
Application		
Application		zone 0 Ex
Température du fluide	[°C]	-20...60
Tenue en pression	[bar]	300
Liquides		
Application		zone 0 Ex
Température du fluide	[°C]	-20...60
Milieu gazeux		
Température du fluide	[°C]	-20...60
Données électriques		
Raccordement au boîtier électronique		VS 0200 Ex i
Etendue de mesure / plage de réglage		
Liquides		
Plage de réglage	[cm/s]	3...300
Meilleure sensibilité	[cm/s]	3...60
Milieu gazeux		
Plage de réglage	[cm/s]	200...2000
Meilleure sensibilité	[cm/s]	200...800
Exactitude / dérives		
Gradient de température maxi du fluide	[K/min]	15
Temps de réponse		
Temps de réponse	[s]	1...10



Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SFM12ABBE0

Liquides		
Temps de réponse	[s]	1...10
Milieu gazeux		
Temps de réponse	[s]	1...10
Conditions d'utilisation		
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Boîtier		Sonde filetage
Dimensions	[mm]	M12 x 1
Désignation du filetage		M12 x 1
Matières		inox 1.4571 (316Ti)
Matières en contact avec le fluide		inox 1.4571 (316Ti)
Raccord process		M12 x 1
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 2 m, TPE-S; Longueur de câble max.: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Raccordement		



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir
WH =	blanc
GY =	gris