




Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SFN12AAC

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: SF5800 + E40127
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit

Raccord process	1/2" NPT
-----------------	----------

Application

Fluides	Liquides; milieux agressifs
Température du fluide [°C]	-25...80
Tenue en pression [bar]	5

Liquides

Température du fluide [°C]	-25...80
----------------------------	----------

Données électriques

Raccordement au boîtier électronique	VS 0200
--------------------------------------	---------

Etendue de mesure / plage de réglage

Liquides

Plage de réglage [cm/s]	0...60
Meilleure sensibilité [cm/s]	0...20

Exactitude / dérives

Gradient de température maxi du fluide [K/min]	15
--	----

Temps de réponse

Temps de réponse [s]	2...20
----------------------	--------

Liquides

Temps de réponse [s]	2...20
----------------------	--------

SF3407



Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SFN12AAC

Conditions d'utilisation

Protection	IP 67
------------	-------

Données mécaniques

Boîtier	Sonde filetage
Matières	PTFE
Matières en contact avec le fluide	PTFE
Raccord process	1/2" NPT


Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Câble: 6 m, PUR; Longueur de câble max.: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir
WH =	blanc
GY =	gris