SF5200

Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SFD10ADB /US-100



1 Taraudage M18 x 1;5

Caractéristiques du produit		
Longueur de la sonde L	[mm]	45
Raccord process		M18 x 1,5 Taraudage
Application		
Application		haute plage de température
Fluides		Liquides; Milieu gazeux
Température du fluide	[°C]	-25...80
Tenue en pression	[bar]	300
Données électriques		
Raccordement au boîtier électronique		VS3000
Etendue de mesure / plage de réglage		
Longueur de la sonde L	[mm]	45
Liquides		
Plage de réglage	[cm/s]	3...300
Meilleure sensibilité	[cm/s]	3...60
Milieu gazeux		
Plage de réglage	[cm/s]	200...3000
Meilleure sensibilité	[cm/s]	200...800
Exactitude / dérives		
Gradient de température maxi du fluide	[K/min]	300
Temps de réponse		
Temps de réponse	[s]	1...10
Conditions d'utilisation		
Protection		IP 67

Tests / Homologations		
Tenue aux chocs	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Tenue aux vibrations	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)

SF5200

Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SFD10ADB /US-100

MTTF	[Années]	8213
Données mécaniques		
Poids	[g]	88,5
Boîtier		Forme conçue pour adaptateur
Dimensions	[mm]	M18 x 1,5
Désignation du filetage		M18 x 1,5
Matières		inox (1.4404 / 316L)
Matières en contact avec le fluide		inox (1.4404 / 316L); Joint torique: FKM 80 Shore A
Raccord process		M18 x 1,5 Taraudage
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Longueur de câble max.: 100 m



Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir
WH =	blanc
GY =	gris