




Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SFM12ABH/6M/PH

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit

Raccord process	M12 x 1
-----------------	---------

Application

Fluides	Liquides; Milieu gazeux; milieux agressifs
---------	--

Température du fluide	[°C]	-25...80
-----------------------	------	----------

Tenue en pression	[bar]	30
-------------------	-------	----

Liquides

Température du fluide	[°C]	-25...80
-----------------------	------	----------

Milieu gazeux

Température du fluide	[°C]	-25...80
-----------------------	------	----------

Données électriques

Raccordement au boîtier électronique	VS 0200
--------------------------------------	---------

Etendue de mesure / plage de réglage

Liquides

Plage de réglage	[cm/s]	3...300
------------------	--------	---------

Meilleure sensibilité	[cm/s]	3...60
-----------------------	--------	--------

Milieu gazeux

Plage de réglage	[cm/s]	200...2000
------------------	--------	------------

Exactitude / dérives

Gradient de température maxi du fluide	[K/min]	15
--	---------	----

Temps de réponse

Temps de réponse	[s]	1...10
------------------	-----	--------

Liquides

Temps de réponse	[s]	1...10
------------------	-----	--------

Milieu gazeux

Temps de réponse	[s]	1...10
------------------	-----	--------

Conditions d'utilisation


Protection	IP 67
------------	-------



Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SFM12ABH/6M/PH

Données mécaniques	
Boîtier	Sonde filetage
Dimensions [mm]	M12 x 1
Désignation du filetage	M12 x 1
Matières	Hastelloy C-4 (2.4610)
Matières en contact avec le fluide	Hastelloy C-4 (2.4610)
Raccord process	M12 x 1
Accessoires	
Fourniture	joints d'étanchéité: 2 x AMF 30
Remarques	
Quantité	1 pièces
Raccordement électrique	
Câble: 6 m, PUR; Longueur de câble max.: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Raccordement	



Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun
 BU = bleu
 BK = noir
 WH = blanc
 GY = gris