SL0102


Contrôleur de débit d'air

SLG23CEEAKOA

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: SL0101

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



CE

Caractéristiques du produit		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties relais: 1
Raccord process		Ø 23 mm
Application		
Tenue en pression	[bar]	1
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	80...250 AC/DC
Protection inversion de polarité		non
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties relais: 1
Sorties		
Sortie signal		signal de commutation
Nombre des sorties relais		1
Pouvoir de coupure		3 A (30 V DC / 250 V AC)
Fonction de commutation surveillance du débit		en débit le relais est enclenché
Résistance courts-circuits		non
Protection surcharges		non

SL0102

Contrôleur de débit d'air

SLG23CEEAKOA

Etendue de mesure / plage de réglage		
Milieu gazeux		
Plage de réglage	[cm/s]	100...1000
Meilleure sensibilité	[cm/s]	100...400
Exactitude / dérives		
Gradient de température maxi du fluide	[K/min]	5
Temps de réponse		
Temps de réponse	[s]	3...60
Milieu gazeux		
Temps de réponse	[s]	3...60
Logiciel / programmation		
Sensibilité		potentiomètre
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-10...50
Humidité relative	[%]	90
Protection		IP 65
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	Ø 23
Matières		boîtier: PBT; face active: titane
Matières en contact avec le fluide		PBT; titane
Raccord process		Ø 23 mm
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Fonction	1 x LED, rouge
	Fonction	1 x LED, vert
Raccordement électrique		
Protection nécéssaire		fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 5 A; rapide
Accessoires		
Fourniture		Bride de fixation: 1, E40048
		tournevis
Remarques		
Remarques		Recommandation Après un court-circuit, vérifier le bon fonctionnement de l'appareil !
Quantité		1 pièces

SL0102


Contrôleur de débit d'air

SLG23CEEAKOA

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Raccordement



Remarque fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1 ≤ 5 A rapide
Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir
WH =	blanc