

Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SFR12ZBB

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: SF5301 + E40096

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit

Raccord process	G 1/2 filetage extérieur
-----------------	--------------------------

Application

Application	haute plage de température
Fluides	Liquides; Milieu gazeux
Tenue en pression [bar]	30

Liquides

Application	haute plage de température
Température du fluide [°C]	0...120

Milieu gazeux

Température du fluide [°C]	0...100
----------------------------	---------

Données électriques

Raccordement au boîtier électronique	VS 0200
--------------------------------------	---------

Etendue de mesure / plage de réglage

Liquides

Plage de réglage [cm/s]	3...300
Meilleure sensibilité [cm/s]	3...60

Milieu gazeux

Plage de réglage [cm/s]	200...2000
Meilleure sensibilité [cm/s]	200...800

Exactitude / dérives

Gradient de température maxi du fluide [K/min]	15
--	----

Temps de réponse

Temps de réponse [s]	1...10
----------------------	--------

Liquides

Temps de réponse [s]	1...10
----------------------	--------


SF3300



Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SFR12ZBB

Milieu gazeux		
Temps de réponse	[s]	1...10
Conditions d'utilisation		
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Boîtier		Sonde filetage
Matières		inox 1.4571 (316Ti)
Matières en contact avec le fluide		inox 1.4571 (316Ti)
Raccord process		G 1/2 filetage extérieur
Accessoires		
Fourniture		joints d'étanchéité: 2 x AMF 30
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 2 m, silicone; Longueur de câble max.: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Raccordement		



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir
WH =	blanc
GY =	gris