




Boîtier de contrôle pour capteurs de débit

VS0200/230VAC

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: SN0150
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Application	Surveillance du débit; Surveillance de la température
-------------	---

Données électriques

Tolérance de la tension d'alimentation	[%]	-10...10
Tension d'alimentation	[V]	< 230 AC
Consommation de puissance max.	[VA]	3
Retard à la disponibilité	[s]	30
Nombre de voies		1

Sorties

Technologie	relais
Pouvoir de coupure	4 A, 250 V AC
Fonction de commutation surveillance du débit	en débit le relais est enclenché
Fonction de commutation surveillance de la température	Le relais est enclenché si la température est trop élevée

Logiciel / programmation

Sensibilité	potentiomètre
Sélection du fluide liquide / gazeux	commutateur
Réglage du seuil	potentiomètre



Boîtier de contrôle pour capteurs de débit

VS0200/230VAC

Plage de température	[°C]	20...80
Reproductibilité	[K]	4

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	0...60
Protection		IP 40
Protection bornes		IP 20

Données mécaniques		
Boîtier		Montage en glissière
Dimensions	[mm]	75 x 55 x 110
Matières		plastique


Afficheurs / éléments de service		
Indication	Fonction	11 x LED
	Indication de commutation	LED, rouge

Remarques		
Quantité		1 pièces

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: 16 x ...2,5 mm²

Raccordement



- 1: Surveillance de la température
2: Surveillance du câble
Couleurs des fils conducteurs :
BN = brun
BU = bleu
BK = noir
WH = blanc
GY = gris