




Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SFR12ADB/US-100

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit

Raccord process	G 1/2
-----------------	-------

Application

Température du fluide	[°C]	-25...80
Tenue en pression	[bar]	300

Etendue de mesure / plage de réglage

Liquides

Plage de réglage	[cm/s]	3...300
Meilleure sensibilité	[cm/s]	3...60

Milieu gazeux

Plage de réglage	[cm/s]	200...2000
Meilleure sensibilité	[cm/s]	200...800

Conditions d'utilisation

Protection	IP 67
------------	-------

Données mécaniques

Boîtier	Sonde filetage
Dimensions	[mm] 27 x 27 x 72
Matières	inox 1.4571 (316Ti)
Matières en contact avec le fluide	inox 1.4571 (316Ti)
Raccord process	G 1/2

SF3306



Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle


SFR12ADB/US-100

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Longueur de câble max.: 100 (5 x 0.5mm²) m



Raccordement



BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir
WH =	blanc
GY =	gris