




Boîtier de contrôle pour capteurs de débit

VS0200/ 24VDC/230VAC

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: SN0150
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Application	Surveillance du débit; temporisation de démarrage lors de la mise sous tension
-------------	--

Données électriques

Tolérance de la tension d'alimentation	[%]	-10...10
Tension d'alimentation	[V]	< 230 AC / 24 DC
Consommation	[mA]	60
Consommation de puissance max.	[VA]	3
Retard à la disponibilité	[s]	0...40
Nombre de voies		1

Sorties

Technologie	relais
Pouvoir de coupure	4 A, 250 V AC
Fonction de commutation surveillance du débit	le relais est enclenché en débit et pendant la temporisation de démarrage

Logiciel / programmation

Sensibilité	potentiomètre
Sélection du fluide liquide / gazeux	commutateur

Conditions d'utilisation


Température ambiante	[°C]	0...60
Protection		IP 40



Boîtier de contrôle pour capteurs de débit

VS0200/ 24VDC/230VAC

Protection bornes	IP 20	
Données mécaniques		
Boîtier	Montage en glissière	
Dimensions [mm]	75 x 55 x 110	
Matières	plastique	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Fonction	11 x LED
Remarques		
Quantité	1 pièces	
Raccordement électrique		
Bornes de raccordement: 16 x ...2,5 mm²		
Raccordement		



1: Relais Surveillance du débit
Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun
BU = bleu
BK = noir
WH = blanc
GY = gris