

ST0510




Capteur de débit

SCR12ABAFPKG/US-100/48VDC

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: SI0555

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 1
Raccord process		G 1/2 filetage extérieur
Application		
Fluides		Liquides
Température du fluide	[°C]	-25...80
Tenue en pression	[bar]	30
Données électriques		
Tolérance de la tension d'alimentation	[%]	> -10
Tension d'alimentation	[V]	48 DC
Consommation	[mA]	< 45
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité	[s]	< 20
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 1
Sorties		
Nombre total de sorties		1

ST0510



Capteur de débit

SCR12ABAFPKG/US-100/48VDC

Sortie signal	signal de commutation	
Technologie	PNP	
Nombre des sorties TOR	1	
Fonction de sortie	normalement ouvert / fermé; (paramétrage)	
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5	
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	400	
Protection courts-circuits	oui	
Version protection courts-circuits	pulsé	
Protection surcharges	oui	

Etendue de mesure / plage de réglage

Plage de réglage [cm/s]	3...300
Meilleure sensibilité [cm/s]	3...60

Exactitude / dérives

Gradient de température maxi du fluide [K/min]	15
--	----

Temps de réponse

Temps de réponse [s]	1...10
----------------------	--------

Logiciel / programmation

Sensibilité	potentiomètre
-------------	---------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-20...80
Protection	IP 67

Données mécaniques

Matières	PBT GF20
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4305/303)
Raccord process	G 1/2 filetage extérieur

Afficheurs / éléments de service

Indication	Fonction	11 x LED
------------	----------	----------

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A



ST0510



Capteur de débit

SCR12ABAFPKG/US-100/48VDC

Raccordement

