




Capteur de débit

SCR12ABAFPKG/PH

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 1
Raccord process		G 1/2 filetage extérieur
Application		
Tenue en pression	[bar]	30
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	20...36 DC
Consommation	[mA]	< 45
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité	[s]	< 20
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 1
Sorties		
Nombre total de sorties		1
Sortie signal		signal de commutation
Technologie		PNP
Nombre des sorties TOR		1
Fonction de sortie		normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5



Capteur de débit

SCR12ABAFPKG/PH

Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	400
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Etendue de mesure / plage de réglage		
Milieu gazeux		
Plage de réglage	[cm/s]	150...300
Exactitude / dérives		
Gradient de température maxi du fluide	[K/min]	15
Temps de réponse		
Temps de réponse	[s]	1...10
Milieu gazeux		
Temps de réponse	[s]	1...10
Logiciel / programmation		
Sensibilité		potentiomètre
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...80
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Matières		PBT GF20
Matières en contact avec le fluide		inox (1.4305/303)
Raccord process		G 1/2 filetage extérieur
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Fonction	11 x LED
Accessoires		
Fourniture		joints d'étanchéité: 2 x AMF 30 tournevis
Remarques		
Quantité		1 pièces

ST0518



Capteur de débit

SCR12ABAFPKG/PH

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir