
ST0539

Capteur de débit

SCK38ABAFNKG/PH

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



CE

Caractéristiques du produit		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 1
Raccord process		R 3/8
Application		
Fluides		Liquides
Température du fluide	[°C]	-25...80
Tenue en pression	[bar]	30
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	20...36 DC
Consommation	[mA]	< 45
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité	[s]	< 20
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 1
Sorties		
Nombre total de sorties		1
Sortie signal		signal de commutation
Technologie		NPN
Nombre des sorties TOR		1
Fonction de sortie		normalement ouvert / fermé; (paramétrage)

ST0539

Capteur de débit

SCK38ABAFNKG/PH

Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5	
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	400	
Protection courts-circuits		oui	
Version protection courts-circuits		pulsé	
Protection surcharges		oui	
Etendue de mesure / plage de réglage			
Plage de réglage	[cm/s]	3...300	
Meilleure sensibilité	[cm/s]	3...60	
Exactitude / dérives			
Gradient de température maxi du fluide	[K/min]	15	
Temps de réponse			
Temps de réponse	[s]	1...10	
Logiciel / programmation			
Sensibilité		potentiomètre	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-20...80	
Protection		IP 67	
Données mécaniques			
Dimensions	[mm]	R 3/8 / L = 83	
Désignation du filetage		R 3/8	
Matières		PBT GF20	
Matières en contact avec le fluide		inox (1.4305/303)	
Raccord process		R 3/8	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		Fonction	11 x LED
Remarques			
Quantité		1 pièces	

ST0539


Capteur de débit


SCK38ABAFNKG/PH

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Raccordement





	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir