




Capteur de débit

SCR14ADBFPKG/US-100-IPF

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: SI5010 + E40099
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 1
Raccord process	G 1/4 filetage extérieur

Application

Application	Haute pression
Fluides	Liquides
Température du fluide [°C]	10...50
Tenue en pression [bar]	300

Liquides

Application	Haute pression
Température du fluide [°C]	10...50

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	20...36 DC
Consommation [mA]	< 45
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Retard à la disponibilité [s]	< 20

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 1
-------------------------------	---------------------------



Capteur de débit

SCR14ADBFPKG/US-100-IPF

Sorties		
Nombre total de sorties	1	
Sortie signal	signal de commutation	
Technologie	PNP	
Nombre des sorties TOR	1	
Fonction de sortie	normalement ouvert / fermé; (paramétrage)	
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5	
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	400	
Protection courts-circuits	oui	
Version protection courts-circuits	pulsé	
Protection surcharges	oui	
Etendue de mesure / plage de réglage		
Liquides		
Plage de réglage [cm/s]	100...500	
Exactitude / dérives		
Gradient de température maxi du fluide [K/min]	1	
Temps de réponse		
Temps de réponse [s]	1...2	
Liquides		
Temps de réponse [s]	1...2	
Logiciel / programmation		
Sensibilité	potentiomètre	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]	10...50	
Protection	IP 67	
Données mécaniques		
Matières	PBT GF20	
Matières en contact avec le fluide	inox 1.4571 (316Ti)	
Raccord process	G 1/4 filetage extérieur	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Fonction	11 x LED
Remarques		
Quantité	1 pièces	

ST0566



Capteur de débit

SCR14ADBFPKG/US-100-IPF

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

