

ST1609




Capteur de débit

SCM12ABBFPKG/US-100-IPF

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: SI5000 + E40101

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 1
Raccord process		M12 x 1
Application		
Fluides		Liquides
Température du fluide	[°C]	-25...80
Tenue en pression	[bar]	30
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	20...36 DC
Consommation	[mA]	< 45
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité	[s]	< 20
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 1
Sorties		
Nombre total de sorties		1
Sortie signal		signal de commutation
Technologie		PNP



Capteur de débit

SCM12ABBFPKG/US-100-IPF

Nombre des sorties TOR	1	
Fonction de sortie	normalement ouvert / fermé; (paramétrage)	
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5	
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	400	
Protection courts-circuits	oui	
Version protection courts-circuits	pulsé	
Protection surcharges	oui	
Etendue de mesure / plage de réglage		
Plage de réglage [cm/s]	3...300	
Meilleure sensibilité [cm/s]	3...60	
Exactitude / dérives		
Gradient de température maxi du fluide [K/min]	15	
Temps de réponse		
Temps de réponse [s]	1...10	
Logiciel / programmation		
Sensibilité	potentiomètre	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]	-20...80	
Protection	IP 67	
Données mécaniques		
Dimensions [mm]	M12 x 1	
Désignation du filetage	M12 x 1	
Matières	PBT GF20	
Matières en contact avec le fluide	inox 1.4571 (316Ti)	
Raccord process	M12 x 1	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Fonction	11 x LED
Accessoires		
Fourniture	joints d'étanchéité: 2 x AMF 30	
	tournevis	
Remarques		
Quantité	1 pièces	

ST1609



Capteur de débit

SCM12ABBFPKG/US-100-IPF

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

