


SM2004



Débitmètre électromagnétique

SMR21XGX50KG/US



Caractéristiques du produit				
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties analogiques: 2			
Etendue de mesure	5...600 l/min	0,3...36 m³/h	80...9510 gph	1,3...158,5 gpm
Raccord process	taraudage G 2 DN50 joint plat			
Application				
Système	contacts dorés			
Application	détection de tuyaux vides; pour les applications industrielles			
Montage	raccordement au tuyau par adaptateur			
Fluides	liquides conducteurs; eau; milieux aqueux			



Débitmètre électromagnétique

SMR21XGX50KG/US

Remarque sur les fluides	conductivité: $\geq 20 \mu\text{S/cm}$ viscosité: $< 70 \text{ mm}^2/\text{s}$ (40 °C)	
Température du fluide	-10...90 °C	14...194 °F
Tenue en pression [bar]	16	
Tenue en pression [MPa]	1,6	
Tenue en pression [psi]	232	
PMSA pour des applications selon NEC [bar]	16	

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	18...32 DC; (selon TBTS/TBTP)	
Consommation [mA]	< 150	
Classe de protection	III	
Protection contre l'inversion de polarité	oui	
Retard à la disponibilité [s]	5	

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties analogiques: 2
-------------------------------	-----------------------------------

Sorties

Nombre total de sorties	2
Sortie signal	signal analogique
Nombre des sorties analogiques	2
Sortie analogique (courant) [mA]	4...20; ($\leq 22 \text{ mA}$; possibilité de mise à l'échelle)
Charge maxi [Ω]	500

Etendue de mesure / plage de réglage

Etendue de mesure	5...600 l/min	0,3...36 m³/h	80...9510 gph	1,3...158,5 gpm
Plage d'affichage	-720...720 l/min	-43,2...43,2 m³/h	-11410...11410 gph	-190,2...190,2 gpm
Résolution	0,5 l/min	0,02 m³/h	5 gph	0,1 gpm
Valeur minimum de la sortie analogique ASP	0...480 l/min	0...28,8 m³/h	0...7610 gph	0...126,8 gpm
Valeur maximum de la sortie analogique AEP	120...600 l/min	7,2...36 m³/h	1900...9510 gph	31,7...158,5 gpm
Suppression de faibles débits LFC	< 15 l/min	< 0,9 m³/h	< 240 gph	< 4 gpm
En pas de	0,5 l/min	0,02 m³/h	5 gph	0,1 gpm
Dynamique de mesure	1:120			

Surveillance de la température

Etendue de mesure	-20...80 °C	-4...176 °F
Plage d'affichage	-40...100 °C	-40...212 °F
Résolution	0,2 °C	0,5 °F
Sortie analogique/valeur min	-20...60 °C	-4...140 °F
Sortie analogique/valeur max	0...80 °C	32...176 °F
En pas de	0,2 °C	0,5 °F

Exactitude / dérives

Surveillance du débit

Précision (dans la plage de mesure)	$\pm (0,8 \% \text{ MW} + 0,5 \% \text{ MEW})$
-------------------------------------	--



Débitmètre électromagnétique

SMR21XGX50KG/US

Répétabilité	± 0,2% MEW	
Surveillance de la température		
Evolution de la température	± 0,0333 °C / K; ± 0,0599 °F / K	
Précision [K]	± 1 (25 °C; Q > 15 l/min) / ± 1 (77 °F; Q > 4 gpm)	
Temps de réponse		
Surveillance du débit		
Temps de réponse [s]	0,35; (dAP = 0)	
Amortissement valeur process dAP [s]	0...5	
Surveillance de la température		
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s]	T09 = 3 (Q > 15 l/min) / T09 = 3 (Q > 4 gpm)	
Logiciel / programmation		
Possibilités de paramétrage	L'affichage peut être désactivé; Unité d'affichage; détection de tuyaux vides	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	-10...60 °C	14...140 °F
Température de stockage	-25...80 °C	-13...176 °F
Protection	IP 65; IP 67	
Tests / Homologations		
CEM	DIN EN 60947-5-9	
Homologation CPA	numéro du modèle	004MI
	classe de précision	-
	erreur max. admissible	± 1,5 % FS
	Q (min)	0,3 m³/h
	Q (t)	-
	Q (max)	36 m³/h
	Température du fluide	-10...70 °C
	Température du fluide	14...158 °F
Tenue aux chocs	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
Tenue aux vibrations	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années]	85	
Directive relative aux équipements sous pression	règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande	
Données mécaniques		
Poids [g]	3147	
Matières	inox (1.4404 / 316L); inox 1.4571 (316Ti); PEI; FKM; PBT GF20; TPE-U	
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4404 / 316L); inox 1.4571 (316Ti); PEEK; NBR fibre renforcée; FKM	
Raccord process	taraudage G 2 DN50 joint plat	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Unité d'affichage	6 x LED, vert (l/min, m³/h, gpm, gph, °C, °F)
	Indication de fonction	1 x LED, jaune (10³)
	Valeurs mesurées	affichage alphanumérique, 4 digits
	Programmation	affichage alphanumérique, 4 digits
Unité d'affichage	l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F	



Débitmètre électromagnétique

SMR21XGX50KG/US

Accessoires	
Fourniture	joints d'étanchéité: 2, Centellen Etiquette
Remarques	
Remarques	MW = Valeur mesurée MEW = valeur finale de l'étendue de mesure
Quantité	1 pièces
Raccordement électrique	

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: dorées





Raccordement	
OUT1:	Couleurs selon DIN EN 60947-5-2
OUT2:	Sortie analogique Surveillance de la température
	Sortie analogique Surveillance du débit
	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc



Diagrammes et courbes

Perte de pression



dP Perte de pression

Q débit