
ST1306

Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

STM12ZBB/10M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives




Caractéristiques du produit		
Raccord process		M12 x 1,75
Application		
Application		haute plage de température
Fluides		Liquides; Milieu gazeux
Tenue en pression	[bar]	30
Liquides		
Application		haute plage de température
Température du fluide	[°C]	0...120
Milieu gazeux		
Température du fluide	[°C]	0...100
Données électriques		
Raccordement au boîtier électronique		VS 0100
Etendue de mesure / plage de réglage		
Liquides		
Plage de réglage	[cm/s]	3...300
Meilleure sensibilité	[cm/s]	3...60
Milieu gazeux		
Plage de réglage	[cm/s]	200...1500
Meilleure sensibilité	[cm/s]	200...800
Exactitude / dérives		
Gradient de température maxi du fluide	[K/min]	15

ST1306

Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

STM12ZBB/10M

Temps de réponse		
Temps de réponse	[s]	1...10
Liquides		
Temps de réponse	[s]	1...10
Milieu gazeux		
Temps de réponse	[s]	1...10
Conditions d'utilisation		
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Boîtier		Sonde filetage
Dimensions	[mm]	M12 x 1,75
Désignation du filetage		M12 x 1,75
Matières		inox 1.4571 (316Ti)
Raccord process		M12 x 1,75
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 10 m, PUR; Longueur de câble max.: 100 m; 4 x 0,25 mm²		
Raccordement		



Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun
GN = vert
WH = blanc
YE = jaune