


Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

STR14AAC/US-100-H

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives


Caractéristiques du produit

Raccord process	G 1/4 filetage extérieur
-----------------	--------------------------

Application

Fluides	Liquides; milieux agressifs
---------	-----------------------------

Température du fluide	[°C]	-25...80
-----------------------	------	----------

Tenue en pression	[bar]	5
-------------------	-------	---

Liquides

Température du fluide	[°C]	-25...80
-----------------------	------	----------

Données électriques

Raccordement au boîtier électronique	VS 0100
--------------------------------------	---------

Etendue de mesure / plage de réglage
Liquides

Plage de réglage	[cm/s]	3...300
------------------	--------	---------

Meilleure sensibilité	[cm/s]	3...60
-----------------------	--------	--------

Exactitude / dérives

Gradient de température maxi du fluide	[K/min]	7
--	---------	---

Temps de réponse

Temps de réponse	[s]	2...20
------------------	-----	--------

Liquides

Temps de réponse	[s]	2...20
------------------	-----	--------

Conditions d'utilisation

Protection	IP 67
------------	-------

ST2404



Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

STR14AAC/US-100-H

Données mécaniques

Boîtier	Sonde filetage
Matières	PTFE
Raccord process	G 1/4 filetage extérieur

Remarques


Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Longueur de câble max.: 100 m



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc