



Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

STR14ZBB

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit

Raccord process	G 1/4 filetage extérieur
-----------------	--------------------------

Application

Application	haute plage de température
Fluides	Liquides; Milieu gazeux
Tenue en pression [bar]	30

Liquides

Application	haute plage de température
Température du fluide [°C]	0...120

Milieu gazeux

Température du fluide [°C]	0...100
----------------------------	---------

Données électriques

Raccordement au boîtier électronique	VS 0100
--------------------------------------	---------

Etendue de mesure / plage de réglage

Liquides

Plage de réglage [cm/s]	3...300
Meilleure sensibilité [cm/s]	3...60

Milieu gazeux

Plage de réglage [cm/s]	5...1500
-------------------------	----------

Exactitude / dérives

Gradient de température maxi du fluide [K/min]	15
--	----

Temps de réponse

Temps de réponse [s]	1...10
----------------------	--------

Liquides

Temps de réponse [s]	1...10
----------------------	--------

Milieu gazeux

Temps de réponse [s]	1...10
----------------------	--------

Conditions d'utilisation

Protection	IP 67
------------	-------

ST2300



Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

STR14ZBB

Données mécaniques

Boîtier	Sonde filetage
Matières	inox 1.4571 (316Ti)
Raccord process	G 1/4 filetage extérieur


Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Câble: 2 m, silicone; Longueur de câble max.: 100 m; 4 x 0,5 mm²

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc