




Capteur de débit

SCN12ADBAKOW/LS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: SI5006 + E40107
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 1
Raccord process	1/2" NPT

Application

Application	Haute pression
Fluides	Liquides
Température du fluide [°C]	-25...60
Tenue en pression [bar]	300

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	70...140 AC
Consommation [mA]	< 40
Retard à la disponibilité [s]	< 20

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 1
-------------------------------	---------------------------



Capteur de débit

SCN12ADBAKOW/LS

Sorties		
Nombre total de sorties		1
Sortie signal		signal de commutation
Technologie		relais
Nombre des sorties TOR		1
Fonction de sortie		normalement ouvert
Protection courts-circuits		non
Etendue de mesure / plage de réglage		
Plage de réglage	[cm/s]	3...300
Meilleure sensibilité	[cm/s]	3...60
Exactitude / dérives		
Gradient de température maxi du fluide	[K/min]	300
Temps de réponse		
Temps de réponse	[s]	1...10
Logiciel / programmation		
Sensibilité		potentiomètre
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...60
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Matières		PBT GF20
Matières en contact avec le fluide		inox 1.4571 (316Ti)
Raccord process		1/2" NPT
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Fonction	11 x LED
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		
Connecteur: 1 x 7/8"; codage: A		
		

ST3654



Capteur de débit

SCN12ADBAKOW/LS

Raccordement

