




Boîtier de contrôle pour capteurs de débit

VS0200/ 24VDC

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: SR0150
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !




Application		
Application	Surveillance du débit	
Données électriques		
Tolérance de la tension d'alimentation	[%]	-10...10
Tension d'alimentation	[V]	24 DC
Consommation	[mA]	60
Retard à la disponibilité	[s]	30
Nombre de voies		1
Sorties		
Technologie	relais	
Pouvoir de coupure	4 A, 250 V AC	
Fonction de commutation surveillance du débit	en débit le relais est enclenché	
Logiciel / programmation		
Sensibilité	potentiomètre	
Sélection du fluide liquide / gazeux	commutateur	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	0...60
Protection		IP 40
Protection bornes		IP 20



Boîtier de contrôle pour capteurs de débit

VS0200/ 24VDC

Données mécaniques		
Boîtier	Montage en glissière	
Dimensions	[mm]	75 x 55 x 110
Matières	plastique	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Fonction	11 x LED
Remarques		
Quantité	1 pièces	
Raccordement électrique		
Bornes de raccordement: 16 x ...2,5 mm²		
Raccordement		



- 1: Relais Surveillance du débit
Couleurs des fils conducteurs :
- BN = brun
BU = bleu
BK = noir
WH = blanc
GY = gris