




Capteur de débit

SCN12ADBAKOW/LS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit	
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 1
Raccord process	1/2" NPT
Application	
Application	Haute pression
Fluides	Liquides
Température du fluide [°C]	-25...80
Tenue en pression [bar]	300
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	70...140 AC
Consommation [mA]	< 40
Retard à la disponibilité [s]	< 20
Entrées/sorties	
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 1
Sorties	
Nombre total de sorties	1
Sortie signal	signal de commutation
Technologie	relais
Nombre des sorties TOR	1
Fonction de sortie	normalement ouvert
Protection courts-circuits	non



Capteur de débit

SCN12ADBAKOW/LS

Protection surcharges		non
Etendue de mesure / plage de réglage		
Plage de réglage	[cm/s]	3...300
Meilleure sensibilité	[cm/s]	3...60
Exactitude / dérives		
Gradient de température maxi du fluide	[K/min]	300
Temps de réponse		
Temps de réponse	[s]	1...10
Logiciel / programmation		
Sensibilité	potentiomètre	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...80
Protection	IP 67	
Données mécaniques		
Matières	PBT GF20	
Matières en contact avec le fluide	inox 1.4571 (316Ti)	
Raccord process	1/2" NPT	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Fonction	11 x LED
Remarques		
Quantité	1 pièces	
Raccordement électrique		
Connecteur: 1 x 1/2"; codage: C		



Raccordement

