




Capteur de débit

SCR12ABBAKOW/LS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: SI5006 + E40096  
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



| Caractéristiques du produit   |       |                           |
|-------------------------------|-------|---------------------------|
| Nombre des entrées et sorties |       | Nombre des sorties TOR: 1 |
| Raccord process               |       | G 1/2 filetage extérieur  |
| Application                   |       |                           |
| Fluides                       |       | Liquides                  |
| Température du fluide         | [°C]  | -25...80                  |
| Tenue en pression             | [bar] | 30                        |
| Données électriques           |       |                           |
| Tension d'alimentation        | [V]   | 80...140 AC               |
| Consommation                  | [mA]  | < 40                      |
| Retard à la disponibilité     | [s]   | < 20                      |
| Entrées/sorties               |       |                           |
| Nombre des entrées et sorties |       | Nombre des sorties TOR: 1 |
| Sorties                       |       |                           |
| Nombre total de sorties       |       | 1                         |
| Sortie signal                 |       | signal de commutation     |
| Nombre des sorties TOR        |       | 1                         |
| Fonction de sortie            |       | normalement ouvert        |



## Capteur de débit

SCR12ABBAKOW/LS

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Protection courts-circuits | non |
| Protection surcharges      | non |

## Etendue de mesure / plage de réglage

|                       |        |         |
|-----------------------|--------|---------|
| Plage de réglage      | [cm/s] | 3...300 |
| Meilleure sensibilité | [cm/s] | 3...60  |

## Exactitude / dérives

|                                        |         |    |
|----------------------------------------|---------|----|
| Gradient de température maxi du fluide | [K/min] | 15 |
|----------------------------------------|---------|----|

## Temps de réponse

|                  |     |        |
|------------------|-----|--------|
| Temps de réponse | [s] | 1...10 |
|------------------|-----|--------|

## Logiciel / programmation

|             |               |
|-------------|---------------|
| Sensibilité | potentiomètre |
|-------------|---------------|

## Conditions d'utilisation

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Température ambiante | [°C] | -25...60 |
| Protection           |      | IP 67    |

## Données mécaniques

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Matières                           | PBT GF20                 |
| Matières en contact avec le fluide | inox 1.4571 (316Ti)      |
| Raccord process                    | G 1/2 filetage extérieur |

## Afficheurs / éléments de service

|            |          |          |
|------------|----------|----------|
| Indication | Fonction | 11 x LED |
|------------|----------|----------|

## Accessoires


|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| Fourniture | jointes d'étanchéité: 2 x AMF 30<br>tournevis |
|------------|-----------------------------------------------|

## Remarques

|          |          |
|----------|----------|
| Quantité | 1 pièces |
|----------|----------|

## Raccordement électrique

Connecteur: 1 x 1/2"; codage: C



# ST3658



## Capteur de débit

SCR12ABBAKOW/LS

### Raccordement

