




Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !





Capteur de débit

SCR14AACFPKG/US-100-IPF

Sortie signal	signal de commutation	
Technologie	PNP	
Nombre des sorties TOR	1	
Fonction de sortie	normalement ouvert / fermé; (paramétrage)	
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5	
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	400	
Protection courts-circuits	oui	
Version protection courts-circuits	pulsé	
Protection surcharges	oui	

Etendue de mesure / plage de réglage

Liquides		
Plage de réglage [cm/s]	3...200	
Meilleure sensibilité [cm/s]	3...40	

Exactitude / dérives

Gradient de température maxi du fluide [K/min]	7	
--	---	--

Temps de réponse

Temps de réponse [s]	2...20	
----------------------	--------	--

Liquides

Temps de réponse [s]	2...20	
----------------------	--------	--

Logiciel / programmation

Sensibilité	potentiomètre	
-------------	---------------	--

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-20...80	
Protection	IP 67	

Données mécaniques

Matières	PBT GF20	
Matières en contact avec le fluide	PTFE	
Raccord process	G 1/4 filetage extérieur	

Afficheurs / éléments de service

Indication	Fonction	11 x LED
------------	----------	----------

Remarques

Quantité	1 pièces	
----------	----------	--

ST0521



Capteur de débit

SCR14AACFPKG/US-100-IPF

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

