




Boîtier de contrôle pour capteurs de débit

VS0200/110VAC

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: SN0150
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !




Application		
Application	Surveillance du débit; Surveillance de la température	
Données électriques		
Tolérance de la tension d'alimentation	[%]	-10...10
Tension d'alimentation	[V]	< 110 AC
Retard à la disponibilité	[s]	30
Nombre de voies		1
Sorties		
Nombre total de sorties		2
Technologie		relais
Fonction de commutation surveillance du débit		en débit le relais est enclenché
Fonction de commutation surveillance de la température		Le relais est enclenché si la température est trop élevée
Logiciel / programmation		
Sensibilité		potentiomètre
Sélection du fluide liquide / gazeux		commutateur
Plage de température	[°C]	20...80
Reproductibilité	[K]	4



Boîtier de contrôle pour capteurs de débit

VS0200/110VAC

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	0...60
Protection		IP 40
Protection bornes		IP 20
Données mécaniques		
Boîtier		Montage en glissière
Dimensions	[mm]	75 x 55 x 110
Matières		plastique
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Fonction	11 x LED
	Indication de commutation	LED, rouge
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		
Bornes de raccordement: 16 x ...2,5 mm ²		
Raccordement		



- 1: Relais Surveillance de la température
 2: Relais Surveillance du débit

Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun
 BU = bleu
 BK = noir
 WH = blanc
 GY = gris