




Capteur de débit

SCN12ABAAKOW/LS/CSA

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: SI5006 + E40107

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 1
Raccord process	1/2" NPT

Application

Fluides	Liquides
Température du fluide [°C]	-25...60
Tenue en pression [bar]	30

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	80...140 AC
Consommation [mA]	< 40
Retard à la disponibilité [s]	< 20

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 1
-------------------------------	---------------------------

Sorties

Nombre total de sorties	1
Sortie signal	signal de commutation
Technologie	relais
Nombre des sorties TOR	1
Fonction de sortie	normalement ouvert


ST0522



Capteur de débit

SCN12ABAAKOW/LS/CSA

Protection courts-circuits		non
Etendue de mesure / plage de réglage		
Plage de réglage	[cm/s]	3...300
Meilleure sensibilité	[cm/s]	3...60
Exactitude / dérives		
Gradient de température maxi du fluide	[K/min]	15
Temps de réponse		
Temps de réponse	[s]	1...10
Logiciel / programmation		
Sensibilité	potentiomètre	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...60
Protection	IP 67	
Données mécaniques		
Matières	PBT GF20	
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4305/303)	
Raccord process	1/2" NPT	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Fonction	11 x LED
Remarques		
Quantité	1 pièces	
Raccordement électrique		
Connecteur: 1 x 1/2"; codage: C		



ST0522

Capteur de débit

SCN12ABAAKOW/LS/CSA



Raccordement

