ST0531


Capteur de débit

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: SI5010 + E40096

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 1
Raccord process		G 1/2 filetage extérieur
Application		
Fluides		Liquides
Température du fluide	[°C]	10...50
Tenue en pression	[bar]	30
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	20...36 DC
Consommation	[mA]	< 45
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité	[s]	< 20
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 1
Sorties		
Nombre total de sorties		1
Sortie signal		signal de commutation
Technologie		PNP

ST0531

Capteur de débit

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

Nombre des sorties TOR			1
Fonction de sortie			normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]		2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]		400
Protection courts-circuits			oui
Version protection courts-circuits			pulsé
Protection surcharges			oui
Etendue de mesure / plage de réglage			
Plage de réglage	[cm/s]		100...500
Exactitude / dérives			
Gradient de température maxi du fluide	[K/min]		1
Temps de réponse			
Temps de réponse	[s]		1...2
Logiciel / programmation			
Sensibilité			potentiomètre
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]		10...50
Protection			IP 67
Données mécaniques			
Matières			PBT GF20
Matières en contact avec le fluide			inox (1.4305/303)
Raccord process			G 1/2 filetage extérieur
Afficheurs / éléments de service			
Indication		Fonction	11 x LED
Remarques			
Quantité			1 pièces

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A



ST0531

Capteur de débit

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

Raccordement

